

**ARCA 604021W**



Beispiel

**Bestellzeichen:** ARCA 604021W  
**Artikelnummer:** 8120132  
**Beschreibung:** Wandschaltschrank, PC  
**Anmerkungen:** Sichttür, 2-Punkt Schließung

**EAN Code:** 6418074080035  
**E-Nummer:**  
 Finland: 3423205  
 Elektrische Nummer 8212091883  
 Dänemark:  
 Elektrische Nummer 2500152  
 Schweden:

Besteht aus: Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber mit Schlüssel. S Version mit 2-Punktverschluss und Schwenkhebel. F Version mit Flanschöffnung. Türführung integriert.

Abmessungen:				Zubehör:	
Länge	Breite	Höhe			
mm:	600	400	210	MPP ARCA 6040	Montageplatte, gelocht, Telequick (550x350x2 mm - 26x11 mm)
inch:	23.6	15.7	8.3	MPMP ARCA 6040	Montageplatte, multigelocht (550x350x2 mm - □3.6 mm)
Materials:				MPX ARCA 6040	Montageplatte (550x350 mm)
<b>Material:</b>	Polycarbonat			DRS ARCA 604021	Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
<b>Unterteilfarbe:</b>	RAL 7035			DRS ARCA 604030	Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
<b>Deckelfarbe:</b>	RAL 7035			IDS ARCA 6040	Innentür (Set)
<b>Dichtungsmaterial:</b>	Polyurethan			PMK ARCA 40	Mastbefestigung, (Set)
Temperatur Bereich:				RCS ARCA 6040	Regenschutzkante für 6040
<b>Temperatur °C (Kurzzeit):</b>	-40 ... 120 °C			Auswertung:	
<b>Temperatur °C (Dauergebrauch)</b>	-40 ... 80 °C			Schutzart (EN 60529): IP65	
:				Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08	
<b>Temperatur °F (Kurzzeit):</b>	-40 ... 250 °F			Elektrische Isolierung: Voll isoliert	
<b>Temperatur °F (Dauergebrauch):</b>	-40 ... 175 °F			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Zubehör:				UV Resistenz: UL 508	
MPS ARCA 6040	Montageplatte (550x350x2 mm)			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960	
Zertifikate:				SGS Fimko	
				Gost R	

