

ARCA 705030W



Beispiel

Bestellzeichen: ARCA 705030W
Artikelnummer: 8120137
Beschreibung: Wandschaltschrank, PC
Anmerkungen: Sichttür, 2-Punkt Schließung

EAN Code: 6418074080080
E-Nummer:
 Finland: 3423213
 Elektrische Nummer 8212091935
 Dänemark:
 Elektrische Nummer 2500154
 Schweden:

Besteht aus: Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber mit Schlüssel. S Version mit 2-Punktverschluss und Schwenkhebel. F Version mit Flanschöffnung. Türführung integriert.

Abmessungen:				Zubehör:	
Länge	Breite	Höhe			
mm:	700	500	300	MPP ARCA 7050	Montageplatte, gelocht, Telequick (640x440x2 mm - 26x11 mm)
inch:	27.6	19.7	11.8	MPMP ARCA 7050	Montageplatte, multigelocht (640x440x2 mm - □3.6 mm)
Materials:				MPX ARCA 7050	Montageplatte (640x440 mm)
Material:	Polycarbonat			DRS ARCA 705025	Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
Unterteilfarbe:	RAL 7035			DRS ARCA 705030	Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
Deckelfarbe:	RAL 7035			IDS ARCA 7050	Innentür (Set)
Dichtungsmaterial:	Polyurethan			PMK ARCA 50	Mastbefestigung, (Set)
Temperatur Bereich:				RCS ARCA 7050	Regenschutzkante für 7050
Temperatur °C (Kurzzeit):	-40 ... 120 °C			Auswertung:	
Temperatur °C (Dauergebrauch) :	-40 ... 80 °C			Schutzart (EN 60529): IP65	
Temperatur °F (Kurzzeit):	-40 ... 250 °F			Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08	
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 175 °F			Elektrische Isolierung: Voll isoliert	
Zubehör:				Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
MPS ARCA 7050	Montageplatte (640x440x2 mm)			UV Resistenz: UL 508	
				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960	
Zertifikate:				SGS Fimko	
				Gost R	

