

**Bestellzeichen:** ARCA 304021W  
**Artikelnummer:** 8120143  
**Beschreibung:** Wandschaltschrank, PC  
**Anmerkungen:** Sichttür, 2-Punkt Schließung

**EAN Code:** 6418074080141  
**E-Nummer:**  
 Finland: 3423221  
 Elektrische Nummer 8212091993  
 Dänemark:  
 Elektrische Nummer 2500141  
 Schweden:

Besteht aus: Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber mit Schlüssel. S Version mit 2-Punktverschluss und Schwenkhebel. F Version mit Flanschöffnung. Türführung integriert.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Auswertung:
mm:	300	400	210	Schutzart (EN 60529): IP65
inch:	11.8	15.7	8.3	Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08
<b>Materials:</b>				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
<b>Material:</b>	Polycarbonat			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
<b>Unterteilfarbe:</b>	RAL 7035			UV Resistenz: UL 508
<b>Deckelfarbe:</b>	RAL 7035			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
<b>Dichtungsmaterial:</b>	Polyurethan			<b>Zertifikate:</b>
<b>Temperatur Bereich:</b>				SGS Fimko
<b>Temperatur °C (Kurzzeit):</b>	-40 ... 120 °C			Gost R
<b>Temperatur °C (Dauergebrauch):</b>	-40 ... 80 °C			
<b>Temperatur °F (Kurzzeit):</b>	-40 ... 250 °F			
<b>Temperatur °F (Dauergebrauch):</b>	-40 ... 175 °F			

