

ARCA 405021W

Bestellzeichen: ARCA 405021W
Artikelnummer: 8120145
Beschreibung: Wandschaltschrank, PC
Anmerkungen: Sichttür, 2-Punkt Schließung

EAN Code: 6418074080165
E-Nummer:
 Finland: 3423224
 Elektrische Nummer 8212092015
 Dänemark:
 Elektrische Nummer 2500143
 Schweden:

Besteht aus: Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber mit Schlüssel. S Version mit 2-Punktverschluss und Schwenkhebel. F Version mit Flanschöffnung. Türführung integriert.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Zubehör:	
mm:	400	500	210	MPP ARCA 5040	Montageplatte, gelocht, Telequick (450x350x2 mm - 26x11 mm)
inch:	15.7	19.7	8.3	MPMP ARCA 5040	Montageplatte, multigelocht (450x350x2 mm - □3.6 mm)
Materials:				MPX ARCA 5040	Montageplatte (450x350 mm)
Material:	Polycarbonat			DRS ARCA 405021	Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
Unterteilfarbe:	RAL 7035			IDS ARCA 4050	Innentür (Set)
Deckelfarbe:	RAL 7035			PMK ARCA 50	Mastbefestigung, (Set)
Dichtungsmaterial:	Polyurethan			RCS ARCA 4050	Regenschutzkante für 4050
Temperatur Bereich:				Auswertung:	
Temperatur °C (Kurzzeit):	-40 ... 120 °C			Schutzart (EN 60529): IP65	
Temperatur °C (Dauergebrauch):	-40 ... 80 °C			Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08	
Temperatur °F (Kurzzeit):	-40 ... 250 °F			Elektrische Isolierung: Voll isoliert	
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 175 °F			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Zubehör:				UV Resistenz: UL 508	
MPS ARCA 5040	Montageplatte (450x350x2 mm)			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960	
				Zertifikate:	
				SGS Fimko	
				Gost R	

