

ARCA 406021W

Bestellzeichen: ARCA 406021W
Artikelnummer: 8120146
Beschreibung: Wandschaltschrank, PC
Anmerkungen: Sichttür, 2-Punkt Schließung

EAN Code: 6418074080172
E-Nummer:
 Finland: 3423225
 Elektrische Nummer 8212092028
 Dänemark:
 Elektrische Nummer 2500145
 Schweden:

Besteht aus: Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber mit Schlüssel. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. F Version mit Flanschöffnung. Türführung integriert.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe
mm:	400	600	210
inch:	15.7	23.6	8.3

Materials:	
Material:	Polycarbonat
Unterteilfarbe:	RAL 7035
Deckelfarbe:	RAL 7035
Dichtungsmaterial:	Polyurethan

Temperatur Bereich:	
Temperatur °C (Kurzzeit):	-40 ... 120 °C
Temperatur °C (Dauergebrauch):	-40 ... 80 °C
:	
Temperatur °F (Kurzzeit):	-40 ... 250 °F
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 175 °F

Zubehör:	
MPP ARCA 6040	Montageplatte, gelocht, Telequick (550x350x2 mm - 26x11 mm)
MPMP ARCA 6040	Montageplatte, multigelocht (550x350x2 mm - □3.6 mm)
MPX ARCA 6040	Montageplatte (550x350 mm)
DRS ARCA 406021	Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
IDS ARCA 4060	Innentür (Set)
PMK ARCA 60	Mastbefestigung, (Set)
RCS ARCA 4060	Regenschutzkante für 4060

Auswertung:	
Schutzart (EN 60529):	IP65
Schlagfestigkeit (EN 62262):	IK08
Elektrische Isolierung:	Voll isoliert
Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815):	1
UV Resistenz:	UL 508
Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C:	960

Zertifikate:	
SGS Fimko	
Gost R	

