

ARCA 608030W

Bestellzeichen: ARCA 608030W
Artikelnummer: 8120149
Beschreibung: Wandschaltschrank, PC
Anmerkungen: Sichttür, 2-Punkt Schließung

EAN Code: 6418074085245
E-Nummer:
 Finland: 3424072
 Elektrische Nummer Dänemark: 8212095449
 Elektrische Nummer Schweden: 2500155

Besteht aus: Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber mit Schlüssel. S Version mit 2-Punktverschluss und Schwenkhebel. F Version mit Flanschöffnung. Türführung integriert.

Abmessungen:	Länge	Breite	Höhe	Zubehör:
mm:	600	800	300	MPS ARCA 8060 Montageplatte (740x540x2 mm)
inch:	23.6	31.5	11.8	MPMP ARCA 8060 Montageplatte, multigelocht (740x540x2 mm - □3.6 mm)
Materials:				MPX ARCA 8060 Montageplatte (740x540 mm)
Material:	Polycarbonat			IDS ARCA 6080 Innentür (Set)
Unterteilfarbe:	RAL 7035			PMK ARCA 80 Mastbefestigung, (Set)
Deckelfarbe:	RAL 7035			RCS ARCA 6080 Regenschutzkante für 6080
Dichtungsmaterial:	Polyurethan			
Temperatur Bereich:				Auswertung:
Temperatur °C (Kurzzeit):	-40 ... 120 °C			Schutzart (EN 60529): IP65
Temperatur °C (Dauergebrauch):	-40 ... 80 °C			Schlagfestigkeit (EN 62262): IK08
:				Elektrische Isolierung: Voll isoliert
Temperatur °F (Kurzzeit):	-40 ... 250 °F			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 175 °F			UV Resistenz: UL 508
Zubehör:				Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960
MPP ARCA 8060	Montageplatte, gelocht, Telequick (740x540x2 mm - 26x11 mm)			Zertifikate:
				SGS Fimko
				Gost R

