

ARCA 604021S



Bestellzeichen: ARCA 604021S
Artikelnummer: 8120092
Beschreibung: Wandschaltschrank, PC
Anmerkungen: Schwenkhebel

EAN Code: 6418074079756
E-Nummer:
 Finland: 3423171
 Elektrische Nummer 8212091621
 Dänemark:

Besteht aus: Schaltschrankunterteil, Tür mit PUR-Dichtung, Montageplatte (Stahl, verz.), Montageschrauben. 3mm Doppelbartvorreiber mit Schlüssel. S Version mit 2-Punktverschluß und Schwenkhebel. F Version mit Flanschöffnung. Türführung integriert.

Beispiel

Abmessungen:				Zubehör:	
Länge	Breite	Höhe			
mm:	600	400	210	MPP ARCA 6040	Montageplatte, gelocht, Telequick (550x350x2 mm - 26x11 mm)
inch:	23.6	15.7	8.3	MPMP ARCA 6040	Montageplatte, multigelocht (550x350x2 mm - □3.6 mm)
Materials:				MPX ARCA 6040	Montageplatte (550x350 mm)
Material:	Polycarbonat			DRS ARCA 604021	Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
Unterteilfarbe:	RAL 7035			DRS ARCA 604030	Montagerahmen f. Reiheneinbaugeräte, (Set)
Deckelfarbe:	RAL 7035			IDS ARCA 6040	Innentür (Set)
Dichtungsmaterial:	Polyurethan			PMK ARCA 40	Mastbefestigung, (Set)
Temperatur Bereich:				RCS ARCA 6040	Regenschutzkante für 6040
Temperatur °C (Kurzzeit):	-40 ... 120 °C			Auswertung:	
Temperatur °C (Dauergebrauch)	-40 ... 80 °C			Schutzart (EN 60529): IP66	
:				Schlagfestigkeit (EN 62262): IK10 +35°C /IK08 -25°C	
Temperatur °F (Kurzzeit):	-40 ... 250 °F			Elektrische Isolierung: Voll isoliert	
Temperatur °F (Dauergebrauch):	-40 ... 175 °F			Halogen frei (DIN/VDE 0472, Part 815): 1	
Zubehör:				UV Resistenz: UL 508	
MPS ARCA 6040	Montageplatte (550x350x2 mm)			Glühdrahttest (IEC 695-2-1) °C: 960	
Zertifikate:				SGS Fimko	
				Gost R	

