



Peach Star Binder Pro - PB200-30

Produkte Bulletin

Peach Art. 00510913

Bindemethode	Spiralbindung / Plastic Comb Binding
Manuelles Lochen / Manuelles Binden	Ja / Yes
Max. Arbeitsbreite [mm]	303
Peach Nr	PB200-30
Bindekapazität [Blätter [80 g/m2]]	350
Max. Durchmesser der Binderücken [mm]	38
Stanzkapazität [Blätter [80 g/m2]]	12
Stanzkapazität [Laminiertes Blatt]	1
Gestanzte Löcher pro A4 Blatt	4 / 21
4-fach Locher	Ja / Yes
Nettogewicht [kg]	2.400
Bruttogewicht [kg]	2.800
Masterkartongewicht [kg]	18.0
Produktgrösse (l x w x h) [cm]	42.0 x 18.5 x 29.5
Boxgrösse (l x w x h) [cm]	42.0 x 29.0 x 18.0
Masterkartongrösse (l x w x h) [cm]	63.0 x 44.0 x 40.0
Einheiten pro Masterkarton	4
Einheiten pro Palette (120 x 80 x 170) [cm]	48
Einheiten pro Container 20"	1'040
Einheiten pro Container 40"	2'160
Einheiten pro Container 40" HC	2'540
EAN Code	7640162832373
Zolltarifnummer	8440.1030
Hergestellt in	China

Features

- Die weltweit meistverkaufte Bindemaschine, NEU nun noch einfacheres Handling -
- Keine Fehllochung mehr dank neuer Papierführung - Für Binderücken von 6 bis 38 mm -
- Zusätzlicher 4-fach Locher integriert