



IP65

ACTIVE

**OMNITRONIC OD Wandlautsprecher 2x**

**Wetterfestes Wandlautsprecherpaar**

- Passive (8 Ohm) und aktive Beschallungsboxen mit sehr gutem Klangbild für universellen Einsatz
- 2-Wege-System mit 10/13,5/16,5 cm Tieftöner (4/5,25/6,5") und 1,5/2,5 cm Hochtöner (0,5/1")
- Wetterfestes (IP65) Kunststoffgehäuse mit Metallgitter und Abdeckung über den Anschlüssen (passive Modelle)
- Schwenk- und neigbarer Montagebügel für Wand- und Deckenmontage in beliebigen Winkeln

- Best.-Nr. 11036912..... OD-4, schwarz, 80hm
- Best.-Nr. 11036913..... OD-4, weiß, 80hm
- Best.-Nr. 11036918..... OD-5, schwarz, 80hm
- Best.-Nr. 11036919..... OD-5, weiß, 80hm
- Best.-Nr. 11036922..... OD-5A, schwarz, aktiv
- Best.-Nr. 11036923..... OD-5A, weiß, aktiv
- Best.-Nr. 11036924..... OD-6, schwarz, 80hm
- Best.-Nr. 11036925..... OD-6, weiß, 80hm
- Best.-Nr. 11036928..... OD-6A, schwarz, aktiv
- Best.-Nr. 11036929..... OD-6A, weiß, aktiv



**Technische Daten:**

Gerät:	OD-4, 8 Ohm	OD-5, 8 Ohm	OD-5A, aktiv	OD-6, 8 Ohm	OD-6A, aktiv
Spannungsversorgung:			230 V AC, 50 Hz		230 V AC, 50 Hz
Belastbarkeit nominal:	30 W RMS	35 W RMS	35 W RMS	40 W RMS	45 W RMS
Belastbarkeit Programm:	60 W	70 W	70 W	80 W	90 W
Schaltung:			Class D		Class A/B
Komponenten:	10 cm Woofer (4"), 1,5 cm Horn (0,5")	13,5 cm Woofer (5,25"), 1,5 cm Horn (0,5")	13,5 cm Woofer (5,25"), 1,5 cm Horn (0,5")	16,5 cm Woofer (6,5"), 2,5 cm Horn (1")	16,5 cm Woofer (6,5"), 2,5 cm Horn (1")
Anschlüsse:	Schraubklemmen	Schraubklemmen	Cinch, unsym., Klemmen, sym.	Schraubklemmen	Cinch, unsym., 3,5-mm-Stereoklinke, unsym., Klemmen, sym.
Nennleistung					
Empfindlichkeit:	88 dB (1 W, 1 m)	89 dB (1 W, 1 m)	89 dB (1 W, 1 m)	90 dB (1 W, 1 m)	89 dB (1 W, 1 m)
Max. Schalldruck:	91 dB (1 m)	92 dB (1 m)	93 dB (1 m)	93 dB (1 m)	96 dB (1 m)
Impedanz:	8 Ohm	8 Ohm		8 Ohm	
Frequenzbereich:	100 Hz - 20 kHz	80 Hz - 20 kHz	80 Hz - 20 kHz	50 Hz - 20 kHz	80 Hz - 20 kHz
Abstrahlwinkel (HxV):	170° x 170°	170° x 170°	170° x 170°	170° x 170°	170° x 170°
Maße (L x B x H):	125 x 125 x 195 mm	163 x 160 x 255 mm	163 x 160 x 255 mm	190 x 195 x 290 mm	195 x 195 x 300 mm
Gewicht (Stück):	1,3 kg (inkl. Bügel)	2,2 kg (inkl. Bügel)	3 kg (inkl. Bügel)	3 kg (inkl. Bügel)	4,4 kg (inkl. Bügel)