

VARIABLE SPEED

◀ 406 mm ▶

57 mm

LED
ARBEITSLICHT

SD1600V | DEKUPIERSÄGE

DANK IHRER UMFANGREICHEN AUSSTATTUNG IST DIESE DEKUPIERSÄGE DIE IDEALE ERGÄNZUNG JEDER WERKSTATT. IDEAL FÜR ANFÄNGER UND FORTGESCHRITTENE BEI KOMPLEXEN SÄGEARBEITEN IM MODELLBAU UND HOBBY.

- Schnitthöhe/-tiefe: 57/406 mm
- Sägeblattlänge 127 mm
- Tischneigung 0° – 45°
- Variable Hubzahl 500 – 1.700 /min
- Flexible LED-Lampe zur Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Aufnahme von Stiftsägeblättern und Standard-Laubsägeblätter
- Schnellspannhebel zum einfachen Sägeblattwechsel
- Vibrationsarm für optimale Sägeergebnisse
- Flexible Gebläsedüse für eine freie Sicht auf den Arbeitsbereich
- Stauraum für Sägeblätter

LEISTUNGSDATEN

Abmessungen L x B x H	630 x 295 x 370 mm
Tischgröße L x B	415 x 255 mm
Tischverstellung	0° – 45°
Hubgeschwindigkeit	500 – 1700 rpm
Schnitthöhe / -tiefe	57 / 406 mm
Absaugstutzen-Ø	35 mm
Gewicht	12,7 kg
Motor	230 V
Motorleistung	120 W
Artikel-Nr.	5901403903
EAN-Code	4046664037040