



LEERGEHÄUSE

## AL 66-3



### AL 66-3

Leergehäuse

**CUSTOMIZABLE**

64 x 58 x 34 mm

Artikelnummer: 15000201

Leergehäuse, Aluminium, pulverlackbeschichtet, silbergrau  
ähnlich RAL 7001

IP66

IK09



## Technische Daten

### Abmessungen

Breite:	64 mm
Länge:	58 mm
Höhe:	34 mm
Innenhöhe:	28 mm

### Werkstoff

Kasten:	Aluminium Si 12, silbergrau, ähnlich RAL 7001
Deckel:	Aluminium Si 12, silbergrau, ähnlich RAL 7001
Dichtung:	Polyurethan

## Umgebungsbedingungen

Umgebungstemp. (minimal):	-35 °C
Umgebungstemp. (maximal):	75 °C
Umgebungstemp. (24 Stunden):	60 °C
Max. rel. Luftfeuchte bei 25° C (kurzfristig):	95%
Max. rel. Luftfeuchte bei 40° C:	50%



LEERGEHÄUSE

# AL 66-3

## Weitere Eigenschaften

Schutzart:	IP66 - nach EN 60529 / DIN VDE 0470-1
------------	---------------------------------------------

Schlagfestigkeit:	IK09 nach DIN EN 5012 / VDE 0470 Teil 100
-------------------	-------------------------------------------------

Schwermetallfrei:	Ja
-------------------	----

PVC-frei:	Ja
-----------	----

Silikonfrei:	Ja
--------------	----

Geeignet für Aussenanwendung:	Ja
-------------------------------	----

Leitungseinführungen:	Nein
-----------------------	------