

# ET 225



Euromas II  
Gehäuse, ABS

Best.-Nr.: 63225000

**Farbe der Gehäusegruppe**

Lichtgrau, ähnlich RAL 7035; Sonderfarben auf Anfrage


**Schutzart**

IP 65/DIN EN 60529; höhere Schutzart auf Anfrage

**Gehäusematerial**

ABS, PC (UV-stabilisiert), Dichtung CR; UL 94 V0-Ausführungen auf Anfrage; Details siehe Technische Informationen

Lieferumfang: Ober- und Unterteil, selbstformende Steilgewinde-Deckelschrauben aus V2A



**Technische Zeichnungen**

Katalogzeichnung im DXF-Format:

[63225000\\_ET-225.dxf](#) (0.9 MB)

3D-Produktdaten im STEP-Format:

[Anmeldung erforderlich](#)

Grundzeichnung für Bearbeitungen:

[63225000\\_ET-225-G.dxf](#) (431 KB)

Katalogzeichnung im PDF-Format:

[63225000\\_ET-225.pdf](#) (89 KB)

**Kapiteldownload**

[Euromas\\_II\\_DE.pdf](#) (255 KB)

\* = Lieferbar auf Anfrage.