

# EM 238



Euromas II  
Gehäuse, Polycarbonat

Best.-Nr.: 62238000

**Farbe der Gehäusegruppe**

Lichtgrau, ähnlich RAL 7035; Sonderfarben auf Anfrage


**Schutzart**

IP 65/DIN EN 60529; höhere Schutzart auf Anfrage

**Gehäusematerial**

ABS, PC (UV-stabilisiert), Dichtung CR; UL 94 V0-Ausführungen auf Anfrage; Details siehe Technische Informationen

Lieferumfang: Ober- und Unterteil, selbstformende Steilgewinde-Deckelschrauben aus V2A



**Technische Zeichnungen**

Katalogzeichnung im DXF-Format:

[62238000\\_EM-238.dxf](#) (1.0 MB)

3D-Produktdaten im STEP-Format:

[Anmeldung erforderlich](#)

Grundzeichnung für Bearbeitungen:

[62238000\\_EM-238-G.dxf](#) (460 KB)

Katalogzeichnung im PDF-Format:

[62238000\\_EM-238.pdf](#) (106 KB)

**Kapiteldownload**

[Euromas II\\_DE.pdf](#) (255 KB)

\* = Lieferbar auf Anfrage.