

Monitor: NEC MultiSync EA221WM-WS

- TFT-Flachbildschirm mit 55.9 cm/22" Bildschirmdiagonale
- Höhenverstellbarer Fuß, neigbar
- Auflösung: 1680 x 1050 bei 60Hz, Seitenverhältnis: 16:10
- Reaktionszeit: 5 ms
- Kontrastverhältnis: 1000:1
- Helligkeit: 250 cd/m²
- Pixelabstand: 0,282 mm
- Farbunterstützung: 16.7 Millionen Farben
- TCO 03
- Blickwinkel: 176° (horizontal), 176° (vertikal)
- Horizontalfrequenz: max. 82 kHz, Vertikalfrequenz: max. 75 Hz
- Schnittstellen: 1x VGA, 1x DVI-D, 4x USB 2.0, 1x USB B, 1x AudioIn, 1x Kopfhörer
- VESA-Montageadapter: VESA-Standard 100 x 100 mm
- Verbrauch im Betrieb: 39 Watt, Verbrauch im Standby: 2 Watt
- Maße (BxTxH): 508 x 220 x 382 mm, wiegt 7.9kg
- Gehäusefarbe: Weiss/Silber
- Inklusive Netzkabel, DVI Kabel