





- Spotify
- Powered by **UNDOK**
- 2.6" Display
- WiFi b/g/n
- LAN 10/100
- USB Playback
- Streaming
- Stereo

Technical Data/ Technische Daten					
Radio Receiver/ Radio Empfänger	DAB	DAB+	FM	Internet	Spotify
	-	-	-	✓	✓
Connectivity/ Konnektivität	LAN (10/100), WiFi (b/g/n), USB (Play)				
Display	2.6" (Full dot LCD)				
Encryption/ Verschlüsselung	WEP, WPA, WPA2, WPS				
Speaker/ Lautsprecher	10 W RMS (2x 5 W)				
Power input/ Stromeingang	12 V = 1000 mA				
Power Consumption/ Stromaufnahme	Operation/ Betrieb	max. 12 W	Standby	~ 1 W	
Input & Output/ Anschlüsse	DC Socket, Line OUT, AUX IN, 3.5 mm Earphone Jack, RJ45, USB				
Presets/ Favoriten	Internet: 30				
Codec/ Wiedergabeformate	IR: MP3, WMA, ADTS	UPNP: MP3, WMA v9/ASF, M4A, ADTS, WAV, LPCM, FLAC, ALAC	USB: MP3, WMA		
UI Languages/ UI Sprachen	English, Danish, Dutch, Finnish, French, German, Italian, Norwegian, Polish, Portuguese, Spanish, Swedish, Turkish				
Package Content/ Verpackungsinhalt	Manual, Spotify sheet, Remote control, AAA Batteries				
Dimension (WxHxD)/ Größe (BxHxT)	152 x 122 x 150 mm				
Weight/ Gewicht	1300 g				



00
054829

Sämtliche technischen Daten und Beschreibungen können sich jederzeit ohne Ankündigungen ändern.

