

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

NH- Sicherungslasttrenner Gr. 000 – SV 3431.035

Stand : 14.10.2015

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



NH-Sicherungslasttrenner Gr. 000 – SV 3431.035

erstellt am : 14.10.2015 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Material: Glasfaserverstärktes Polyamid
Brandverhalten gemäß UL 94-V0
Kontaktbahnen: versilbertes Hartkupfer

Farbe: Chassis: RAL 7035
Deckel: RAL 7001

Prüfgrundlage: IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (Sicherungseinsätze)

Verpackungseinheit: 1 St.

EAN: 4028177694125

Zolltarifnummer: 85369085

eCl@ss 5.1: 27370302

eCl@ss 7.0: 27371401

ETIM 6.0: EC001040

Produktmerkmale

Ausführung: Baugröße: 000
mit elektronischer Sicherungsüberwachung (ESÜ)

Passend für Sammelschienen: mit Querschnitts-Höhe: 5 mm

mit Querschnitts-Höhe: 10 mm

Anzahl Pole:	3-polig
Für Schienensysteme mit Mittenabstand:	60 mm
Abmessungen:	Breite: 53 mm Höhe: 213 mm
Anschlussart (elektrisch):	Rahmenklemme
Bemessungsbetriebsspannung:	690 V, 3~
Klemmraum für Rundleiter- Querschnitte:	2.5 mm ² - 50 mm ²
Bemessungsbetriebsstrom max.:	100 A
Leitungsabgang:	unten
Gewicht/VE:	0,68 kg

Approbationen

Erklärungen:  [Konformitätserklärung \(DE\)](#)

Downloads

Datenblätter:  [Technik im Detail
DE](#)

CAD-Zeichnungen: [Anfordern](#)

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & service

Rittal GmbH & Co. KG
Postfach 1662 · D-35726 Herborn
Phone: +49 (0) 2772 505-0 · Fax: +49 (0) 2772 505-2319
E-Mail: info@rittal.de · www.rittal.de



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE