

BENNING

TRITEST® easy


Phasen- und Drehfeldprüfer



rechtes Drehfeld



linkes Drehfeld



schnell & einfach prüfen

quick & easy testing



TRITEST® easy - Berührungsloser Phasen- und Drehfeldprüfer

- Schnelle Phasenprüfung in Wechselstromnetze
- Einfache Drehfeldrichtungsprüfung (rechts/links) im Dreiphasensystem (Drehstrom)
- Auffinden von Kabelbrüchen in isolierten und unter Spannung stehenden Leitungen
- Optische Anzeige über grün/rote LED-Prüfspitze und akustisch über Summer
- Spannungsbereich: 200 V - 1000 VAC
- Überspannungskategorie: CAT IV 600 V, DIN EN 61010-1
- Bruchfestes ABS-Gehäuse mit Stiftclip
- Einfache Bedienung über Bereitschafts-LED

dupol@benning.de • Tel.: +49 / (0) 2871 / 93-420

www.benning.de



Phasenprüfung an Schutzkontaktsteckdosen und Abzweigdosen.



Auffinden von Kabelbrüchen an isolierten und unter Spannung stehenden Leitungen

BENNING TRITEST® easy

Berührungsloser Phasen- und Drehfeldprüfer

Anwendung:

Einfaches und schnelles prüfen der Phase (Außenleiter) und der Drehfeldrichtung in elektrischen Anlagen und Geräten. Kompaktes und einfaches Prüfgerät für den häuslichen, kommerziellen und industriellen Gebrauch. Ideal zur schnellen Fehlersuche.

Prüffunktionen:

- Prüfung der Phase (Außenleiter) an Schutzkontaktsteckdosen, Abzweigdosen und Sicherungsautomaten, etc...
- Prüfung der Drehfeldrichtung (L1-L2-L3) in Drehstromnetzen über grüne LED-Prüfspitze leuchtend = rechtes Drehfeld rote LED-Prüfspitze leuchtend = linkes Drehfeld
- Prüfung auf Phasengleichheit grüne LED-Prüfspitze blinkend = gleiche Phase
- Auffinden von Kabelbrüchen und Unterbrechungen an isolierten und unter Spannung stehenden Leitungen. z.B. an Leitungsroller und Lichterketten

Besonderheiten:

- Blinkfrequenz der LED-Prüfspitze und Signaltonfrequenz steigt mit der Höhe der anliegenden Spannung
- EIN/AUS-Taster mit Bereitschafts-LED für Phasen- ⚡ und Drehfeldprüfung ⚙
- Automatische Abschaltung (AUTO Power OFF) nach 5 Minuten
- Höchste Messkategorie CAT IV 600 V
- Bruchfestes, Staub und Sprühwasser geschütztes ABS-Gehäuse

Technische Daten	TRITEST® easy
Anzeige:	optisch über LED-Prüfspitze, akustisch über Summer
Phasenprüfung:	rote LED-Prüfspitze und Summer, Blink- und Signaltonfrequenz steigt mit zunehmender Spannungshöhe
Drehfeldprüfung:	grün/rote LED-Prüfspitze für rechtes/linkes Drehfeld
Spannungsbereich:	200 – 1000 V AC
Frequenzbereich:	45 – 65 Hz
EIN/AUS-Schalter:	mit Bereitschafts-LED für Phasen- ⚡ und Drehfeldprüfung ⚙
Automatische Abschaltung:	5 Minuten
Messkategorie:	CAT IV 600 V, CAT III 1000 V
Sicherheit:	DIN EN 61010-1
Abmessungen (L x B x H):	ca. 153 x 20 x 25 mm
Gewicht:	ca. 40 g
Batteriebestückung:	2 x 1,5 V Micro-Batterien, Typ AAA
Lieferumfang:	inkl. Batterien, Anleitung, CD-Rom
Artikel-Nr.:	020051

Ihr Fachhändler:

BENNING

BENNING Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co.KG
 Münsterstraße 135-137 • D-46397 Bocholt
 Tel.: + 49 / (0) 2871 / 93-420 • Fax: + 49 / (0) 2871 / 93-429
 www.benning.de • E-Mail: dusp0l@benning.de