


**QUALITY** ★★ ★


## Flex Magic

### High-Speed-HDMI®-Kabel mit Ethernet

Dieses innovative HDMI®-Kabel kann durch den beweglichen Stecker auch bei beengten Platzverhältnissen eingesetzt werden. Durch die um 360° schwenkbaren Stecker bietet sich dem Heimkino-Fan eine hohe Flexibilität in der Anwendung. Der hochwertige Innenleiter aus OFC-Kupfer mit dreifacher Schirmung sowie die 24 Karat vergoldeten Steckkontakte garantieren zudem eine absolut stabile und störungsfreie Signalübertragung.

#### Features

- ✓ High-Speed-HDMI-Kabel
- ✓ 3D TV
- ✓ Full HD – Video
- ✓ Deep Color 30/36/48-bit
- ✓ 2fach um 180° schwenkbarer Stecker
- ✓ 3fach-Schirmung
- ✓ 24 Karat vergoldete Kontakte
- ✓ OFC – sauerstofffreies Kupfer
- ✓ x.v.Color – Additional Color Space
- ✓ ARC – Audio Rückkanal
- ✓ Dolby DTS-HD 5.1/7.1
- ✓ HDMI CEC Automated A/V Control
- ✓ robuster Kunststoffmantel
- ✓ High-Speed-HDMI-Kabel
- ✓ Full HD – Video
- ✓ Deep Color 30/36/48-bit
- ✓ x.v.Color – Additional Color Space
- ✓ ARC – Audio Rückkanal
- ✓ Dolby DTS-HD 5.1/7.1
- ✓ HDMI CEC Automated A/V Control
- ✓ 3fach-Schirmung
- ✓ robuster Kunststoffmantel
- ✓ 24 Karat vergoldete Kontakte
- ✓ OFC – sauerstofffreies Kupfer
- ✓ HDMI-Ethernet-Channel

Bezeichnung	Art.-Nr.	Einheit	Farbe
Flex Magic 120	42465	1.2 m	anthrazit
Flex Magic 170	42466	1.7 m	anthrazit
Flex Magic 220	42467	2.2 m	anthrazit
Flex Magic 320	42468	3.2 m	anthrazit
Flex Magic 510	42469	5.1 m	anthrazit

#### Technische Daten

Bandbreite	10.2 Gbps / 340 MHz
Auflösung	4K + 2K - 2160 p / 100 Hz
Innenleiter-Material	OFC – sauerstofffreies Kupfer
Kabel-Ummantelung	Kunststoff
Schirmungs-Anzahl	2-fach
Schirmungs-Material	1 x Alu-Folie + 1 x Kupfer-Geflecht
Kabel-Geometrie	rund
Stecker-Bauform	2 x 180° schwenkbar
Stecker-Konstruktion	geschlossener Kunststoffstecker

#### ANSCHLUSS



HDMI HDMI

#### SIGNALART



Audio Video

#### SIGNALRICHTUNG



Bi-Direktional

#### IN

PLASMA-/LCD-TV | PROJEKTOR

#### OUT

DVD-PLAYER | BLU-RAY-PLAYER | SAT-RECEIVER | DVD-/HDD-RECORDER

