



QUALITY ★ ★ ★ ★ ★



i-Jack 25 AN

Mobiles Kopfhörerkabel für Android, 3,5 mm 90°-Klinke auf 2,5 mm Klinke

Das flexible Flachbandkabel mit 3,5mm Winkel-Klinke auf 2,5mm Klinke im strapazierfähigem Kunststoffmantel für gehobene Ansprüche im mobilen Bereich. Hauptfunktionen von Android-Smartphones werden damit problemlos und komfortabel gesteuert, für hohe Stabilität sorgt ein integrierter Nylonfaden. Dieses mobile Kopfhörerkabel ist mit einem extrem strapazierfähigen Kunststoff ummantelt und der Innenleiter aus sauerstofffreiem OFC-Kupfer garantiert eine stabile und qualitativ hochwertige Signalübertragung. Solide Metallstecker und 24 Karat vergoldete Kontakte bieten gute Kontaktsicherheit und hohen Korrosionsschutz.

Features

- ✓ 24 Karat vergoldete Kontakte
- ✓ robuster Kunststoffmantel
- ✓ Metallstecker
- ✓ OFC – sauerstofffreies Kupfer
- ✓ hochflexibles Kabel
- ✓ Perfekte Kontaktsicherheit
- ✓ perfekt für Kopfhörer, Androidgeräte, Smartphone, MP3-Player
- ✓ Zugentlastung durch Nylon verstärktes Kabel
- ✓ Ein-Knopf-Fernbedienung
- ✓ integriertes Mikrofon

Bezeichnung	Art.-Nr.	Einheit	Farbe
i-Jack 25 AN 150	35006	1.5 m	anthrazit



IN 
KOPFHÖRER

OUT 
MP 3 PLAYER | SMARTPHONE

Technische Daten

Kabel-Ummantelung	Kunststoff
Kabel-Geometrie	flach
Stecker-Bauform	feststehend, 90° abgewinkelt



The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.