



**Technische Daten** 

## XXL® Phono PreAmp Ultra



## Spezifikation:

Ausgangsspannung: 530...550 mV

Klirrfaktor: < 0.03% Kanal Gleichheit: 0,01 dB

Kanal Trennung: 65 dB

 Verstärkung bei 1 kHz:
 38...42 dB (MM); 58...62 dB (MC)

 Rauschabstand:
 > 75 dB (MM); > 65 dB (MC)

Temperaturbereich: -15 bis +50 °C Zulässige rel. Luftfeuchtigkeit: 5 bis 90% Spannungsversorgung: 12V/DC, 1A

Abmessungen: 155 x 48 x 195 (B x H x T in mm)

Gewicht: 0,96 kg

## Anschlüsse:

Analoge Audioausgänge: 1x RCA Stereo-Cinch R/L Analoge Audioeingänge: 1x RCA Stereo-Cinch R/L Spannungsversorgung: 1x DC12V Eingang