

## Datenblatt

### Power USB Einbausteckdose mit Deckel

Art. Nr. 67331100 (IV)

Art. Nr. 67331600 (EV)

27.04.2017

Eingangsspannung:	8 - 34 Volt
Ausgangsspannung:	5 Volt
Ausgangsstrom max.:	3 A
Stromaufnahme:	< 5 mA (Leerlauf)
Überlastschutz:	ja
Übertemperaturschutz:	ja
Verpolungsschutz:	ja
Anschlüsse:	Kabelenden 6mm verzinkt
Paneldicke:	von 2 mm bis 9 mm
Einbaubohrung:	27,8 mm

#### **Material:**

Gehäuse:	ABS
Temperaturbelastung:	max. 110 °C
Deckel:	TPU

#### **Kabel:**

Litzenkabel:	2 x 0,5 mm <sup>2</sup> rot/schwarz
Länge:	150 mm

**Power USB Einbausteckdose  
 mit Deckel**

Art. Nr. 67331100 (IV)

Art. Nr. 67331600 (EV)

27.04.2017

