

Datenblatt

Power USB Einbausteckdose mit Montageplatte und Deckel

Art. Nr. 67332100 (IV)

Art. Nr. 67332600 (EV)

22.06.2015

Eingangsspannung:	8 - 34 Volt
Ausgangsspannung:	5 Volt
Ausgangsstrom max.:	3 A
Stromaufnahme:	< 5 mA (Leerlauf)
Überlastschutz:	ja
Übertemperaturschutz:	ja
Verpolungsschutz:	ja
Anschlüsse:	Kabelenden 6mm verzinkt
Paneldicke:	von 2 mm bis 9 mm
Einbaubohrung:	27,8 mm

Material:

Gehäuse:	ABS
Temperaturbelastung:	max. 110 °C
Montageplatte:	ABS
Deckel:	TPU

Kabel:

Litzenkabel:	2 x 0,5 mm ² rot/schwarz
Länge:	150 mm

Power USB Einbausteckdose mit Montageplatte und Deckel

Art. Nr. 67332100 (IV)

Art. Nr. 67332600 (EV)

22.06.2015

