

- Produktdatenblatt -



Artikel **Competition 4AAA LED - Taschenlampe**

Art. Nummer	LX0435AAA	Farbe	Schwarz	Unverb. Preisempf.	25,95 €
Hersteller	LiteXpress	Material	Aluminium		



Beschreibung: Streulicht auf dem Wanderpfad, Konzert oder der Werkstatt gefällig? Mit der LX0435AAA Competition von LiteXpress hat man auf jeden Fall immer eine **sensationell leuchtstarke LED-Taschenlampe dabei. Mit einer Leuchtwerte von 280 Metern bleibt keine Aufgabe unerledigt. Durch das Aluminium-Gehäuse** – gepaart mit dem hochwertigen Spritzwasserschutz ist die Lampe auch äußerst widerstandsfähig und durch den Endkappenschalter einhändig bedienbar. Egal ob in der Montagehalle, im dunklen Wald oder im heimischen Keller: Diese Taschenlampe macht überall immer eine gute und vor allem **HELLE** Figur! Die Lampe verfügt über einen Endkappenschalter. Im Lieferumfang befindet sich ein Taschenclip und 4 AAA- Alkali- Batterien.

Eigenschaften - Isolierprodukte

Isolierwirkung		Verschluss		Fassungsvermögen	
Kalt in Stunden	n/a	Verschlussart	n/a	Füllvolumen Liter	n/a
Warm in Stunden	n/a	Einfüllöffnung cm	n/a		
Besonderheiten					

Eigenschaften - mobiles Licht

Batterie/Akku		Helligkeit		Sonstiges	
Typ	AAA	Max Lumen	420	Leuchtmittel	LED
Anzahl	4	Min Lumen	1	Anzahl Modi	2
Gewicht Batterie gr	11,00	Leuchtwerte		Modi/Funktionen	High, Low
Gesamtgewicht gr	44,00	Max Meter	280	Besonderheiten	
Batterie enthalten?	ja	Min Meter	20		
		Leuchtdauer			
		Max ¹ Stunden	1,8		
		Min ¹ Stunden	70,0		

¹ Die Werte zu Max beziehen sich auf die hellste Einstellung und die Werte Min auf die niedrigste Einstellung des jeweils gewählten Leuchtmodus

Abmessungen / Sonstige Informationen

VPE klein (Innerer Karton)		Produkt		Sonstiges	
Länge cm	15,70	Länge cm	4,20	Herkunftsland	China
Breite cm	25,30	Breite cm	4,20	Zolltarifnummer	8513100000
Höhe cm	25,80	Höhe cm	14,60	EAN-Nummer	4895168100206
Gewicht gr	1,72	Durchmesser	-		
Inhalt Stück	6	Gewicht gr	181,00		
VPE groß (Äußerer Karton)		Produktverpackung		Spezifische Produktinformationen - Multitools	
Länge cm	32,50	Länge cm	4,30	Länge gesamt	n/a
Breite cm	53,00	Breite cm	13,60	Grifflänge	n/a
Höhe cm	54,30	Höhe cm	24,30	Klingenlänge	n/a
Gewicht gr	14,58	Gewicht gr	0,27	Werkzeuge	
Inhalt Stück	48	Inhalt Stück	1		