

**JETZT STARTEN!**

**HEIZKOSTEN SENKEN,  
KOMFORT ERHÖHEN**

# Starter Set Raumklima

HmIP-SK1

Der leichte Einstieg in die smarte Heizungssteuerung: Durch individuelle Heizprofile des Heizkörperthermostats und intelligentes Lüften mit dem Fensterkontakt kann bis zu 30 % wertvolle Energie gespart werden. Das reduziert die Heizkosten, senkt den CO<sub>2</sub>-Ausstoß und sorgt zudem für ein angenehmes Raumklima.



**homematic** <sup>IP</sup>  
Smartes Wohnen, das begeistert.



Individuelle Heizprofile über die kostenlose Homematic IP App



## EINSTIEG INS SMARTE ZUHAUSE

Flexible Erweiterung zu einem umfassenden Smart Home durch die große Auswahl an Homematic IP Geräten jederzeit möglich.

## TECHNISCHE DATEN

### Access Point:

Versorgungsspannung	Steckernetzteil (5 V)
Abmessungen (B x H x T)	118 x 104 x 26 mm
Typ. Funk-Freifeldreichweite	400 m

### Heizkörperthermostat:

Versorgungsspannung	2x 1,5 V LR06/Mignon/AA
Batterielebensdauer	2 Jahre (typ.)
Abmessungen (B x H x T)	58 x 71 x 97 mm
Typ. Funk-Freifeldreichweite	300 m
Gewindeanschluss	M30 x 1,5 mm

### Fenster- und Türkontakt:

Versorgungsspannung	1x 1,5 V LR03/Micro/AAA
Batterielebensdauer	2 Jahre (typ.)
Abmessungen (B x H x T)	102 x 15 x 20 mm
Typ. Funk-Freifeldreichweite	300 m

Weitere technische Details und Informationen finden Sie im Datenblatt des jeweiligen Geräts.

## EINFACH HEIZKOSTEN SPAREN

Individuelle Temperaturverläufe können einfach per App erstellt werden – mit bis zu 3 einstellbaren Heizprofilen und 13 Änderungen pro Tag. So wird nur geheizt, wenn Wärme benötigt wird.

## ÜBERWACHT FENSTER UND TÜREN

Geöffnete Fenster und Türen werden zuverlässig vom Fenster- und Türkontakt erkannt. Die Raumtemperatur wird sofort abgesenkt, damit keine Energie verschwendet wird. Mit dem Schließen des Fensters wird die Wohlfühltemperatur automatisch wiederhergestellt.

## WOHLFÜHLTEMPERATUR ZU JEDER ZEIT

Die Steuerung der Raumtemperatur erfolgt nach den individuellen Bedürfnissen des Anwenders: einfach per App, egal ob Zuhause oder unterwegs, direkt am Gerät oder ganz komfortabel per Sprachsteuerung (über Amazon Alexa oder Google Assistant).

## SICHER & KOMFORTABEL, AUCH VON UNTERWEGS

Über die Homematic IP App kann die gewünschte Temperatur jederzeit flexibel eingestellt werden – auch von unterwegs, falls man einmal früher nach Hause kommt, als erwartet.

Für ein sicheres Gefühl zeigt die App das Öffnen von Fenstern oder Türen sofort an.

## ZAHLREICHE ZUSATZFUNKTIONEN

- ✓ Flüsterbetrieb: ultraleiser Einsatz für Schlafräume
- ✓ Boost-Funktion: schnelles Aufheizen des Raumes
- ✓ Eco-Modus: energiesparender Betrieb mit reduzierter Raumtemperatur
- ✓ Ventilschutz-Funktion: Schutz vor Verkalkung
- ✓ Bediensperre: Schutz vor ungewollter Bedienung

## LOGISTISCHE DATEN

Artikelnummer	142546A0
EAN-Code	4047976425464
Kurzbezeichnung	HmlP-SK1
Verpackungseinheit	6
Maße Verpackung	325 x 159 x 106 mm
Gewicht inkl. Verpackung	1261,2 g

## LIEFERUMFANG

Homematic IP Access Point (Steckernetzteil, Netzkabel)  
 Homematic IP Heizkörperthermostat (3x Danfoss-Adapter, Stützring)  
 Homematic IP Fenster- und Türkontakt – optisch (Weiß und Braun)  
 Batterien  
 Montagematerial  
 Bedienungsanleitung