



# Acer XB1 Serie

## Acer Predator XB271HUbmiprz

### *Spiele ohne Kompromisse*

Die Predator Monitore der Acer XB1 Serie sind vollgepackt mit verschiedensten Features und Technologien. Erleben Sie Ihr eigenens, ultimatives Gaming-Erlebnis mit extrem hohen Auflösungen, schnellen Reaktionszeiten und mehr. Standard-Features wie die Acer GameView und NVIDIA G-SYNC machen die Acer XB1 Serie zur perfekten Wahl für jeden Gamer! Das IPS-Panel schafft lebensechte und brillante Farben in jeder Umgebung.



- Sichtbare Diagonale: 68,6 cm (27,0 Zoll)
- max. Auflösung (nativ): 2.560 x 1.440
- Reaktionszeit: 4 ms
- Helligkeit: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Signaleingang: DVI, HDMI, DP, USB Hub



ULMB





#### Technische Spezifikationen

Sichtbare Diagonale	68,6 cm (27,0 Zoll)
Displaygröße (BxH)	597 x 336 mm
max. Auflösung (nativ)	2.560 x 1.440
Seitenverhältnis	16:9
Pixelabstand (PPI)	0,233 mm (108,8)
Panel Typ	IPS Technologie
Reaktionszeit	4 ms
Helligkeit	350 cd/m <sup>2</sup>
Hintergrundbeleuchtung	LED
Acer CrystalBrite	Nein, entspiegeltes Display
Blickwinkel (h/v) CR> 10:1	178°/178°
Blickwinkel (h/v) CR> 5:1	178°/178°
Kontrast - statisch	1000:1
Kontrast - dynamisch	100M:1
Farbdarstellung	16,7 Mio. Farben
Farbraum	100% sRGB
Lautsprecher	2 x 2 Watt
Signaleingang	DVI, HDMI, DP, USB Hub
Frequenz (H/V)	H:HDMI: 30-140KHz, DP: 34-209KHz V:HDMI: 24-60Hz, DP: 30-144Hz

#### Abmessungen und Gewicht

Geräteabmessung (B x H x T)	624,0 x 401,0 - 551,0 x 245,0 mm
minimale Bautiefe ohne Fuß	21,70 mm
Nettogewicht	8 kg
Packmaß	69 x 50,50 x 20,40 cm
Bruttogewicht	11 kg
Palettengröße Geräte (H x B x T)	40 St. (222,0 x 110,0 x 130,2 cm)
Containergröße (20'/40')	320 / 720

#### Bestellinformationen

Modell	Predator XB271HUbmiprz
Bestellnummer	UM.HX1EE.005
EAN	4713392260216

#### Leistungsaufnahme/Stromversorgung

Stromversorgung	Internes Netzteil
On	32,02W
Sleep	0,47W
Off/Standby	0,43W
Energieeffizienz-Klasse	B
Stromverbrauch	60 kWh/Jahr

#### Fuß/Halterung

Neigewinkel	-5°~35°
Schwenkwinkel	+/-30°
Höhenverstellung	150 mm
VESA Aufnahme	100x100 mm

#### Normen und Standards

Garantie	24 Monate Carry In
Zertifizierung	TCO 6.0, Energy Star 6, Windows 8 zertifiziert
MTBF	30.000 Std. bei 25°C

Aufgrund unseres stetigen Engagements für die kontinuierliche Verbesserung der Qualität unserer Produkte, ist diese Broschüre ohne Gewähr und kann auch ohne Vorankündigung Änderungen unterworfen werden. Die hier dargestellten Abbildungen dienen lediglich der Veranschaulichung einiger Konfigurationen, mit denen dieses Modell erhältlich ist. Die Verfügbarkeit kann von Region zu Region variieren. Acer haftet nicht für eventuelle, in den Produktbeschreibungen oder in dieser Broschüre enthaltene Fehler oder Auslassungen. Copyright 2018 Acer Computer GmbH, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Warenzeichen der Acer Incorporated. Microsoft und Windows sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation. Intel und das Intel-Logo sind Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern. Alle sonstigen genannten oder anders erkennbaren Marken, eingetragenen Waren- und/oder Dienstleistungsmarken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.