

**ZIPPER Maschinen GmbH**

Gewerbepark 8  
 4707 Schlüsslberg  
 AUSTRIA

Tel.: +43 (7248) 61116 – 700  
 Fax: +43 (7248) 61116 – 720  
 Mail: [info@zipper-maschinen.at](mailto:info@zipper-maschinen.at)  
 Web: [www.zipper-maschinen.at](http://www.zipper-maschinen.at)



# Hochdruckreiniger

## ZI-HDR230



### TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung:	230V / 50Hz
Motorleistung:	3,0 kW Induktion
Leerlaufdrehzahl:	2850 U/min.
Schutzklasse:	II
Arbeitsdruck :	150 bar
Max. Druck :	225 bar
Durchfluss Menge :	7,0L/Min.
Wassereingangsdruck:	4 bar max.
Eingangstemperatur:	5 – 50 ° max.
Kabellänge :	5 m
Hochdruckschlauch:	8 m
Lärmpegel: LPA/LWA	79/97 dB(A)
Abmessung(LxBxH):	880x365x380mm
Gewicht (netto/brutto):	22 / 24 kg

EAN-Code: **912003923821 0**

- Einfaches Handling durch geringes Eigengewicht
- Idealer Einsatz "Rund ums Haus"
- Auto-Stop-System
- Inkl. Spritzlanze mit Vario-Düse
- Inkl. 8 m Hochdruck-Schlauch mit Kabelroller
- Inkl. 5 m Anschluss - Kabel
- Inkl. rotierende Waschbürste
- Inkl. integriertem Waschmitteltank
- Pumpe aus Kupfer , ALU - Wasseranschluss

### Empf.VK-Preis

inkl. MwSt.

### EK-Preis

netto / netto

**LIEFERBEDINGUNG:** Frei Haus  
**VERKAUFSEINHEIT:** 12 Stück / Palette  
**AKTION:** nach Absprache  
**LIEFERUNG:** nach Absprache

powered by **HOLZ-**