

HILFSSTROMSCHALTER ANBAUBAR FUER FI-SCHUTZSCHALTER 5SM3 FUER 16 BIS 80A, 2OE



Abbildung ähnlich

Ausführung		
Produkt-Markename		SETRON
Produkt-Bezeichnung		Hilfsstromschalter
Ausführung des Produkts		anbaubar
Ausführung des Produkts / werkseitig angebaut		Nein
Schaltvermögen		
Schaltvermögen Strom / Nennwert	A	6
Hauptstromkreis		
Betriebsspannung / Bemessungswert	V	230
Steuerstromkreis		
Spannungsart / der Steuerspannung		AC/DC
Produktetails		
Produktenerweiterung		Hilfsstromschalter
• montierbar		FI-Schutzschalter
Anzahl		
Anzahl der Fehlersignalschalter		0
Anzahl der Öffner		2

Anzahl der Schließer		0
Anzahl der Wechsler		0

#### Mechanischer Aufbau

Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten		0,5
Nettogewicht	g	52

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung



VDE



EG-Konf.

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/5SW3301>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5SW3301/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5SW3301](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5SW3301)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://ausschreibungstexte.siemens.com/tiplv>



11 21

12 22

letzte Änderung:

13.08.2015