

Akkusauger

Kabelloser Handstaubsauger BCH6Z000 tornadorot BCH6Z000



Für Tierliebhaber: Saugt 30% schneller. Ohne Kabel. Der neue kabellose Staubsauger Zoo'o ProAnimal von Bosch: saugt bis zu 30% schneller mit einer Laufzeit von bis zu 60 min.*

- ProAnimal Düse für hohe Reinigungsleistung auf allen Bodenarten und extra Bürstenrolle ideal für Tierhaare
- **Einzigartige SensorBagless™ Technology:** besonders saugstark bei minimiertem Wartungsaufwand
- **Bosch Lithium-Ionen Technologie:** langlebige und leistungsstarke Akkus, extra-lange Laufzeit und kurze Ladezeit
- **Rundum komfortabel:** einfach anzuwenden, zu verstauen und zu reinigen dank geringem Gewicht und EasyClean System
- **Maximal flexibel:** kabelloses Staubsaugen ohne Grenzen auch auf Polstern und in Ecken dank ansteckbarem Zubehörkit

Technische Daten

Abmessung der Palette :	202 x 80 x 120
Anzahl Geräte pro Palette :	40
Nettogewicht (kg) :	4,5
Bruttogewicht (kg) :	6,2
Frequenz (Hz) :	50/60
Steckerart :	Euro-St. ohne Erd. bis 2,5 A
Approbatonszertifikate :	CE, EAC-Eurasian
Reinigungsleistungsklasse harte Böden (2010/30/EC) :	Nicht zutreffend
Reinigungsleistungsklasse Teppich (2010/30/EC) :	Nicht zutreffend



Akkusauger

Kabelloser Handstaubsauger BCH6Z000 tornadorot BCH6Z000

**Für Tierliebhaber: Saugt 30% schneller.
Ohne Kabel. Der neue kabellose Staubsauger
Zoo'o ProAnimal von Bosch: saugt bis zu
30% schneller mit einer Laufzeit von bis zu
60 min.***

- Solide Freistehend-Funktion: steht stabil von alleine für einfaches Abstellen zwischendurch, besonders platzsparende Aufbewahrung und flexibles Aufladen an jeder Steckdose
- Extra lange Laufzeit von bis zu 60 min
- Batterieladestatusanzeige: ja, dreifach
- Kurze Ladezeit:
3 Stunden (80% Ladung)
6 Stunden (100% Ladung)
- Staubbehältervolumen: XL
- Soft Touch Griff
- Gewicht: 3kg

Leistung

- Für Tierliebhaber: Saugt 30% schneller. Ohne Kabel. Der neue kabellose Staubsauger Zoo'o ProAnimal von Bosch: saugt bis zu 30% schneller mit einer Laufzeit von bis zu 60 min.*
- LongLife Motor für hohe Leistung und lange Lebenszeit
- Bosch Lithium-Ionen Technologie: Langlebige und leistungsstarke Akkus, extra-lange Laufzeit und kurze Ladezeit
- Hohe Reinigungsleistung auf allen Bodenarten dank hocheffizienter Beutellos-Technologie und leistungsstarker ProAnimal Bodendüse
- ProAnimal Brush: Elektrodüse für hohe Reinigungsleistung auf allen Bodenarten sowie extra Bürstenrolle ideal für Tierhaare
- Sensor Control: sensorgesteuerte Leistungskontrolle für minimierten Reinigungsaufwand. LED-Signal bei notwendiger Filterreinigung
- Einzigartige SensorBagless™ Technology: besonders saugstark bei minimiertem Wartungsaufwand
- 3 Leistungsstufen
Stufe 1: für einfache Reinigungsaufgaben bei maximaler Laufzeit
Stufe 2: für normale Reinigungsaufgaben bei mittlerer Laufzeit
Stufe Turbo: für schwierige Reinigungsaufgaben bei kürzerer Laufzeit

Hygiene

- Filterreinigung: Intelligente LED Anzeige der notwendigen Wartung
- Einfache Bedienbarkeit für Entnahme und Entleerung des Staubbehälters.
- Hygienefilter für saubere Ausblasluft

Komfort

- Rundum komfortabel: einfach anzuwenden, zu verstauen und zu reinigen dank geringem Gewicht und EasyClean System
- EasyClean System: Einfache Entnahme und Reinigung der Bürstenrolle aus der Düse
- Maximal flexibel: kabelloses Staubsaugen ohne Grenzen um und unter Möbeln dank extrem beweglichem Düsengelenk und ansteckbarem Zubehörkit
- ProAnimal Accessory Kit: bestehend aus einem zusätzlichen, kurzen Handgriff, einem aufsteckbaren Adapter mit Schlauch und Schultergurt, je einer Polster- und Fugendüse sowie einer Autositzdüse. Damit ist es perfekt für die Reinigung von Textilien, Ritzen und Ecken geeignet

** Faseraufnahme (gemessen nach IEC 60312-1) im Vergleich zu einem Bodenstaubsauger von Bosch mit Turbobürste (BSG6B100, 600 W).*