



Jahre Garantie*

ANSMANN High Speed USB Ladegerät 2.4A

Intelligentes High Speed USB Ladegerät 2.4A für Smartphone, Tablet und andere USB-Geräte

Features

- Intelligentes Universal-Ladegerät mit zwei USB Ports
- Schützt Ihr Endgerät sowie das Ladegerät vor Überlastung und Kurzschluss
- Automatische Kontrolle der Ausgangsspannung und des Ausgangsstroms
- Mit intelligenter Ladesteuerung, welche den höchstmöglichen Ladestrom für Ihre Endgeräte automatisch erkennt und verwendet
- Geeignet für Geräte, welche über USB geladen werden
- Kompatibel mit Samsung, Apple, Nokia, HTC, MP3 Player, Navigationsgeräte sowie weitere Smartphones und Handys
- Kompakte und platzsparende Bauform – sehr gute Haptik
- Eingang: 100-240V (weltweit einsetzbar)
- Ausgang: 5V max. 2400mA
- 3 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie



Artikelnummer: 1001-0031
 Lieferumfang: High Speed USB Ladegerät 2.4A
 Zolltarifnummer: 85044082900
 Verpackungseinheit: 16 (390 × 115 × 190 mm)



Spezifikationen

| | |
|--------------------|-------------|
| Ausgangsspannung | 5V DC |
| Buchse | USB |
| Lagertemperatur | -25 - 70 °C |
| Betriebstemperatur | 0 - 25 °C |