

Artikel

Artikelnummer
Modell

400136
LED Batterieleuchte



Form
Hersteller
Marke
Abmessung
Nettogewicht
Gehäusematerial
Zolltarifnummer
Entsorgungspflichtig

Batterieleuchte
Müller-Licht
MÜLLER-LICHT
68x68x25 mm
30 g
ABS Silber
9405409990



ElektroG 

Batterie

Enthaltene Batterien
Enthaltene Batterie-Type

9
AAA

Elektrische Daten

Betriebsspannung 4,5 V
Nominelle Leistungsaufnahme 0,5 W
Bemessungs-Leistungsaufnahme 0,5 W
Nominelle Lebensdauer 5.000 h
Nominelle Stromstärke 100 mA
Stromart DC
Gewichteter Energieverbrauch 1kWh/1000h
Schaltzyklen bis Ausfall 1.000 x
Dimmbarkeit nein

Lichttechnische Daten

Nomineller Lichtstrom 8 lm
Nominelle Lichtstärke 110 cd
Bemessungs-Lichtausbeute initial 12lm/W
Farbtemperatur (F) 12500 K
Photometrische Codierung 025 / 000

Verpackung

Verpackungstyp Blister
Verpackungseinheit 3
Barcode 4018412327727
Innenkarton-Anzahl-VE 5
Innenkarton-Barcode 4018412327734
Transportkarton-Anzahl-VE 40
Transportkarton-Barcode 4018412327741
Schutzart III
Enthält_eingebaute_LED-Lampen ja
Warengruppe LED Nachtlicht
Bezeichnung 3x LED Touch-Licht silber/silver inkl. 3xAAA