

IDEAL 1133

max.
15
Blatt

Innovativer Hebelschneider für Formate bis DIN A4 –
ideal auch für Fotoausdrucke und Bastelarbeiten

← 34 cm →

Lasergeschnittenes Universalmesser

Transparente Anpressschiene

Präzisions-Schnittandeuter

DIN- und Fotoformate auf dem Schneidetisch

Präzise Papieranlagen und Maßskalen



Technische Daten

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Schnittlänge | 340 mm |
| Schnittleistung | ca. 15 Blatt* |
| Tischgröße | B 250 x T 340 mm |
| Maße | H 85 x B 290 x T 570 mm |
| Gewicht | 2,5 kg |

* Papier 70 g/m²

Produktbeschreibung

Lasergeschnittenes Universalmesser und Schnittschiene aus hochwertigem Spezialstahl mit Antihafbeschichtung. Transparente Anpressschiene mit Übergriffschutz und integriertem Präzisions-Schnittandeuter. Zwei Papieranlagen (vorne und hinten) sowie zwei Maßskalen (cm/mm). Rückanschlag (kann auf vorderer oder hinterer Papieranlage platziert werden). Papierformate von A4 bis A6 und gängige Fotoformate auf dem Schneidetisch aufgedruckt. Attraktives, funktionales Design.

IDEAL

WWW.IDEAL.DE

IDEAL 1133

Ausstattungsmerkmale



SCHNITTLINIE

Durch den Schnittandeuter an der Anpresschiene wird die Schnittlinie auf der ganzen Schnittlänge präzise angezeigt.



ERGONOMIE

Der ergonomisch geformte Griff liegt optimal in der Hand und sorgt damit für sicheres, ermüdungsfreies Arbeiten.



FORMATEINTEILUNG

Gängige Fotoformate und DIN-Formateinteilung auf dem Schneidetisch ermöglichen präzises, rationelles Schneiden.



IDEAL