



QUALITY ★ ★ ★ ★ ★



Impact Plus M2

Mini Displayportkabel für störungsfreie Signalübertragung und maximale Kontaktsicherheit

Qualitativ hochwertige Komponenten, wie der Innenleiter aus sauerstofffreiem Kupfer und die 3-fach Schirmung, sind Garanten für störungsfreie Signalübertragung zwischen zwei Geräten mit Mini Displayport-Anschluss. Das hochflexible und gleichzeitig robuste Kabel im Kunststoffmantel realisiert Datenübertragungsraten von bis zu 25,92 GBit/s und eine maximale Auflösung von 5120 x 2880 Pixeln. Dank 24 Karat vergoldeter Kontakte und einem soliden Kunststoffstecker mit Metallhülle bietet das Impact Plus M2 perfekte Kontaktsicherheit und Signalstabilität.

Features

- ✓ 24 Karat vergoldete Kontakte
- ✓ 20-PIN Stecker
- ✓ VESA Standard
- ✓ 3fach-Schirmung
- ✓ robuster Kunststoffmantel
- ✓ OFC – sauerstofffreies Kupfer
- ✓ hochflexibles Kabel
- ✓ Perfekte Kontaktsicherheit
- ✓ Unterstützt HDCP und DPCP
- ✓ Auflösung bis 5K (5120x2880)
- ✓ Datenübertragung 25,92 GBit/s / 810 Mhz

Technische Daten

Innenleiter-Material	OFC – sauerstofffreies Kupfer
Kabel-Ummantelung	Kunststoff
Schirmungs-Anzahl	3fach-Schirmung
Schirmungs-Material	2 x Alu-Folie + 1 x Kupfer-Geflecht
Stecker-Konstruktion	Kunststoffstecker mit Metallhülle



100% Contact

Flexible

VESA Standard

OFC
Oxygen Free copper

3x Shielding

24 ct

Bezeichnung	Art.-Nr.	Einheit	Farbe
Impact Plus M2 100	9253	1 m	schwarz
Impact Plus M2 200	9254	2 m	schwarz

ANSCHLUSS	SIGNALART	SIGNALRICHTUNG
 Mini-Displayport	100101 011100 Daten	 Bi-Direktional