



QUALITY ★ ★ ★ ★ ★



Slim Vision

High Speed HDMI Kabel

Das Oehlbach Slim Vision HDMI-Kabel ist dank integriertem RedMere 1610 Chipsatz für höchste Übertragungsgeschwindigkeiten ausgelegt und garantiert so eine absolut verlustfreie und stabile Übertragung der hohen Datenmengen, die von den aktuellen 4K/UltraHD-Videosignalen und den neuen 3D-Tonformaten Dolby Atmos, DTS: X und Auro3D benötigt werden. Bis zu 32 digitale Audio-Kanäle, Deep Color bis 48-Bit Farbtiefe und natürlich auch das 21:9 Cinema-Bildformat stellt das Oehlbach Slim Vision vor keinerlei Probleme. Exzellente Verarbeitungsqualität ist mit dem hochwertigen Gewebemantel und den HDMI-Steckern mit ABS – Metallic Finish garantiert.

Features

- ✓ mit integriertem RedMere1610 Chipsatz
- ✓ 4k Ultra HD bei 50/60Hz
- ✓ Datenrate 18 GBit/s
- ✓ CEC 2.0
- ✓ 21:9 Cinema-Bildformat
- ✓ 5.1 DTS HD
- ✓ Dolby True HD
- ✓ ARC – Audio Rückkanal
- ✓ 32 digitale Audio-Kanäle
- ✓ 24 Karat vergoldete Kontakte
- ✓ 3D-TV bei 4 K Auflösung
- ✓ Deep Color 30/36/48-bit
- ✓ High-Speed-HDMI®-Kabel
- ✓ Full HD – Video
- ✓ x.v.Color – Additional Color Space
- ✓ hochwertiger Gewebemantel
- ✓ OFC – sauerstofffreies Kupfer
- ✓ HDMI CEC Automated A/V Control
- ✓ Ultra HD

Technische Daten

Auflösung	4K + 2K - 2160 p / 60 Hz
Innenleiter-Material	OFC – sauerstofffreies Kupfer
Kabel-Ummantelung	Kunststoff
Schirmungs-Anzahl	2fach-Schirmung
Kabel-Geometrie	rund
Stecker-Bauform	gerade
Stecker-Material	ABS - Metallic Finish

Bezeichnung	Art.-Nr.	Einheit	Farbe
Slim Vision 150	42520	1.25 m	weiß
Slim Vision 250	42521	2.5 m	weiß
Slim Vision 500	42522	5 m	weiß



IN 
 PLASMA-/LCD-TV | PROJECTOR

OUT 
 DVD-PLAYER | BLU-RAY-PLAYER | SAT-RECEIVER | DVD-/HDD-RECORDER

				
				
				
				