

lenny 3

- Strahlend helles 5 Zoll (12,7cm) HD IPS-Display
- Klassische Metallrückseite in 5 knalligen Farben
- Verbesserte Selfies dank 5 MP Kamera mit Display Blitz
- Intuitive Wiko Benutzeroberfläche mit Hinweisen zur Akkulaufzeit, Widgets und Einstellungen
- Großer verfügbarer Speicher für Multimedia Inhalte
- 16 GB Speicher, 1 GB RAM



5"

HD
1280x720

H+

QUAD CORE
1.3GHZ

8 MP
5 MP

ROM | RAM
16 GB | 1GB

6.0
MARSHMALLOW

DUAL SIM

MICRO SD 64 GB_{max}



HAUPTMERKMALE	
MOBILFUNKNETZWERKE	H+/3G+/3G WDCMA 900/1900/2100 MHz GSM/GPRS/EDGE 850/900/1800/1900 MHz
DATENRATE	HSPA+ 21Mbps, HSUPA 5.76Mbps
BETRIEBSSYSTEM	Android™ 6.0 (Marshmallow)
PROZESSOR	Quad-Core 1.3 GHz, Cortex-A7
GRAFIKKARTE - GPU	ARM®, Mali™ 400MP
DUAL SIM	Ja (Mini SIM + Micro SIM)
DESIGN	Touch screen
ERHÄLTICH IN DEN FARBEN	Limone, Rose Gold, Schwarz, Space Grau, Türkis
ABMESSUNGEN	145 x 73,1 x 9,9 mm
GEWICHT	177g (inklusive Akku)
AKKU	2000 mAh (7,4 Wh) Li-Ion
STANDBY-ZEIT	Bis zu 450 Std.
GESPRÄCHSZEIT	Bis zu 17 Std. (2G), 12,8 Std. (3G)
INTERNER SPEICHER (ROM)	16 GB
ARBEITSSPEICHER (RAM)	1 GB
SPEICHER ERWEITERBAR	Micro SD bis zu 64 GB
BESCHLEUNIGUNGSSENSOR (G-SENSOR)	Ja
KOMPASS (MAGNETOMETER)	Ja
ANNÄHERUNGSSENSOR	Ja
SAR-WERT	Kopf: 0,358 W/Kg, Körper: 0,295 W/Kg
BILDSCHIRM	
ABMESSUNGEN	5,0 Zoll (12,7 cm)
TYP	IPS
FARBE	16 Millionen
AUFLÖSUNG	HD (1280 x 720 Pixel / 294 PPI)
MULTI TOUCH	Ja
KONNEKTIVITÄT	
WLAN / WI-FI	802.11 b/g/n
TETHERING & MOBILER HOTSPOT	USB, Bluetooth, WLAN Hotspot
BLUETOOTH VERSION	4.0
USB OTG	Ja
USB ANSCHLUSS	2.0
PC SYNCHRONISATION	Ja
KOPFHÖRERANGANG	3,5 mm Klinke
FOTO & VIDEO	
KAMERA	8 Megapixel
OPTIONEN	Touch-Auslöser, Sound-Auslöser, Zero Shutter Delay, Panorama, Face Beauty, HDR, Nachtaufnahme, Smile Shot, Sport-Modus, Bildschirm Blitz, Wide-Selfy
BLITZLICHT	Ja
FRONTKAMERA	5 Megapixel
DIGITAL ZOOM	4x
AUTOFOKUS	Ja
BILDEDITOR	Ja
WEISSABGLEICH	Auto, Glühlampe, Tageslicht, Leuchtstofflampe, Bewölkt
VIDEOAUFNAHMEN	Full HD (1920 x 1080 Pixel)
MULTIMEDIA UND UNTERHALTUNG	
STEREO FM RADIO	Ja
AUDIO FORMATE	MP3, MIDI, AAC, AMR, WAV, Ogg Vorbis, ALAC, OPUS

BILD FORMATE	JPEG, GIF, PNG, BMP
VIDEO FORMATE	3GP, MP4
GPS	
GPS	Ja
A-GPS	Ja
PERSONALISIERUNG	
SPRACHEN	Französisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Arabisch, Portugiesisch, Holländisch, Polnisch
WIKO FEATURES	My Launcher, Phone Assist, My Music, Weather, Battery Tips & Widget, Calculator, Torch, Clock, Sound Recorder, Calendar, Videos, FM Radio, Downloads, Clean Master, SIM Toolkit, One Clean, My Apps
GOOGLE™ MOBILE SERVICE	
GOOGLE APPS	Ja
PACKUNGSINHALT	
	Akku Headset Kurzanleitung Micro USB Kabel Netzteil Wiko Mobiltelefon
Änderung der technischen Daten vorbehalten. Der Zugriff auf Google™-Anwendungen kann je nach Land abweichen.	

