

Produktinformation

Akku-Schlagbohrschrauber 18 V / 1,5

Ah inkl. Akku-Lampe

EAN: 0088381683784



DHP453RYLJ

Leerlaufdrehzahl 1. Gang	0-400 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl 2. Gang	0-1.300 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 1. Gang	0-6.000 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl 2. Gang	0-19.000 min ⁻¹
Bohr-Ø Holz/Stahl/Stein	36/13/13 mm
Drehmoment weich/hart	27/42 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Akkuspannung	18 V
Akkukapazität	1,5 Ah
Maße (LxBxH) mm	232x79x244
Gewicht	1,7 kg



Lieferumfang:

MAKPAC Gr.2	Best.-Nr.: 821550-0
Ladegerät DC18RC	195584-2
Akku-BL1815N, 18V 1,5 Ah	196235-0 (2x)
Akku-Lampe DML 186 (ohne Akku+Ladegerät)	DEADML186

- Inkl. Akku-Lampe
- Schlagwerk abschaltbar
- Elektronikschalter für stufenlose Drehzahlsteuerung
- Drehmoment in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- Rechts-/Links-Lauf

Schalldruckpegel (L_{pA})
Vibration Bohren Metall

83 dB(A) Schalleistungspegel (L_{WA})
2,5 m/s² K-Wert Vibration

94 dB(A) K-Wert Geräusch
2,5 m/s²

3 dB(A)