

Außen

Batteriebetriebene Dekoration

Außenkerzen, 3er Set

Best. Nr. 1438214



Polarlite®



Bedienungsanleitung

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die batteriebetriebenen Außenkerzen dienen zur Dekoration in Innenräumen und im Außenbereich (IP44) und werden über die mitgelieferte Fernbedienung gesteuert. Die Außenkerzen werden jeweils über zwei AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben.

Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen dürfen Sie das Produkt nicht umbauen und/oder verändern. Falls Sie das Produkt für andere Zwecke verwenden, als zuvor beschrieben, kann das Produkt beschädigt werden. Außerdem kann eine unsachgemäße Verwendung Gefahren wie zum Beispiel Kurzschluss, Brand, etc. hervorrufen. Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung genau durch und bewahren Sie diese auf. Reichen Sie das Produkt nur zusammen mit der Bedienungsanleitung an dritte Personen weiter.

Das Produkt entspricht den gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen. Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Lieferumfang

- Außenkerzen, 3er Set
- Fernbedienung
- Knopfzellen-Batterie (CR2025)
- Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. Falls Sie die Sicherheitshinweise und die Angaben zur sachgemäßen Handhabung in dieser Bedienungsanleitung nicht befolgen, übernehmen wir für dadurch resultierende Personen-/Sachschäden keine Haftung. Außerdem erlischt in solchen Fällen die Gewährleistung/Garantie.



a) Personen / Produkt

- Das Produkt ist kein Spielzeug. Halten Sie es von Kindern und Haustieren fern.
- Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen. Dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spielzeug werden.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Falls Sie Beschädigungen feststellen, so darf das Produkt nicht mehr betrieben werden.
- Schützen Sie das Produkt vor extremen Temperaturen, starken Erschütterungen, brennbaren Gasen, Dämpfen und Lösungsmitteln.
- Setzen Sie das Produkt keiner mechanischen Beanspruchung aus.
- Wenn kein sicherer Betrieb mehr möglich ist, nehmen Sie das Produkt außer Betrieb und schützen Sie es vor unbeabsichtigter Verwendung. Der sichere Betrieb ist nicht mehr gewährleistet, wenn das Produkt:
 - sichtbare Schäden aufweist,
 - nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert,
 - über einen längeren Zeitraum unter ungünstigen Umgebungsbedingungen gelagert wurde oder
 - erheblichen Transportbelastungen ausgesetzt wurde.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Produkt um. Durch Stöße, Schläge oder dem Fall aus bereits geringer Höhe wird es beschädigt.

- Die Außenkerzen sind für den Innen- und Außengebrauch geeignet. Bewahren Sie die Fernbedienung nur im trockenen Innenbereich auf.

- Achtung, LED-Licht:

- Nicht in den LED-Lichtstrahl blicken!
- Nicht direkt oder mit optischen Instrumenten betrachten!

b) Batterien


- Achten Sie beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polung.
- Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht verwenden, um Beschädigungen durch Auslaufen zu vermeiden. Auslaufende oder beschädigte Batterien können bei Hautkontakt Säureverätzungen hervorrufen. Beim Umgang mit beschädigten Batterien sollten Sie daher Schutzhandschuhe tragen.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Batterien nicht frei herumliegen, da diese von Kindern oder Haustieren verschluckt werden könnten.
- Alle Batterien sollten zum gleichen Zeitpunkt ersetzt werden. Das Mischen von alten und neuen Batterien kann zum Auslaufen der Batterien und zur Beschädigung des Produkts führen.

- Nehmen Sie keine Batterien auseinander, schließen Sie sie nicht kurz und werfen Sie sie nicht ins Feuer. Versuchen Sie niemals, nicht aufladbare Batterien aufzuladen. Es besteht Explosionsgefahr!

c) Sonstiges

- Lassen Sie Wartungs-, Anpassungs- und Reparaturarbeiten ausschließlich von einem Fachmann bzw. einer Fachwerkstatt durchführen.
- Sollten Sie noch Fragen haben, die in dieser Bedienungsanleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich an unseren technischen Kundendienst oder an andere Fachleute.

Produktübersicht



1	Infrarot-LED	4	Taste Light (=Licht)	7	Taste ☺
2	OFF -Taste	5	Taste ☺	8	Taste Candle (=Kerze)
3	Taste 8 H	6	Batteriefach (Rückseite)	9	Taste 4 H
				10	Taste ON

Inbetriebnahme

Das Produkt darf nicht in oder unter Wasser betrieben werden.

Hängen Sie keine Objekte an das Produkt und bedecken Sie das Produkt nicht.

Platzieren Sie das Produkt nicht in der Nähe von Hitzequellen wie z. B. Kamin oder Herdplatten.

Die LED ist nicht austauschbar.

1. Entnehmen Sie das Produkt der Verpackung.
2. Stellen Sie das Produkt auf eine waagerechte Oberfläche, z. B. Tisch, Fensterbank, etc.



- Nehmen Sie die Batteriefach-Abdeckung auf der Unterseite ab, indem Sie sie in Richtung **OPEN** (=ÖFFNEN) drehen.
- Legen Sie zwei AA-Batterien ein. Wir empfehlen Ihnen, qualitativ hochwertigen Batterien zu verwenden. Beachten Sie die korrekte Polarität („+“ = positiv; „-“ = negativ), wie in der Batteriebox angegeben.
- Schalten Sie das Produkt mit dem Schalter an der Unterseite ein bzw. aus (**ON** = Ein, **OFF** = Aus).
- Schließen Sie das Batteriefach, indem Sie die Batteriefach-Abdeckung wieder in Richtung **LOCK** (=SPERREN) drehen.
- Schalten Sie das Produkt aus und entnehmen Sie die Batterien, wenn Sie es für längere Zeit nicht verwenden.

Ein Batteriewechsel ist erforderlich, wenn die LED nicht mehr leuchtet.

Fernbedienung

- Achten Sie darauf, dass sich keine Gegenstände zwischen der Infrarot-LED (1) der Fernbedienung und den Außenkerzen befinden.
- Wenn Sie nur eine Außenkerze schalten möchten, gehen Sie etwas näher an die Außenkerze heran. Achten Sie dabei auf Sichtkontakt zwischen Fernbedienung und Außenkerze.
- Die Reichweite der Fernbedienung ist abhängig von den Umgebungsbedingungen und dem Batteriezustand.
- Ein Batteriewechsel ist erforderlich, wenn die Reichweite der Fernbedienung spürbar abnimmt oder wenn sich die Außenkerzen bei Tastenbetätigung nicht mehr schalten lassen.
- Öffnen Sie das Batteriefach wie auf der Rückseite der Fernbedienung dargestellt und entnehmen Sie die alte Batterie.
- Setzen Sie eine Knopfzelle des Typs CR2025 in die Batteriehalterung ein. Der Pluspol muss dabei nach oben zeigen (siehe Aufdruck „+“ auf der Knopfzelle).

- Schieben Sie die Batteriehalterung wieder in das Batteriefach, um es zu verschließen. Achten Sie darauf, dass die Halterung einrastet.

Erklärung der Tasten

ON -Taste (10)	Außenkerzen einschalten
OFF -Taste (2)	Außenkerzen ausschalten
Taste  (5) / Taste  (7)	Dimm-Funktion
Taste Light (4)	Dauerlicht
Taste Candle (8)	Flackermodus
Taste 4 H (9) / Taste 8 H (3)	Timer-Funktion: Nach 4 bzw. 8 Stunden schalten sich die Außenkerzen automatisch aus. Um diese wieder einzuschalten, drücken Sie die ON -Taste (10) auf der Fernbedienung.

Wartung und Reinigung

- Das Produkt ist bis auf einen Batteriewechsel und eine gelegentliche Reinigung wartungsfrei.
- Schalten Sie das Produkt vor der Reinigung aus.
- Verwenden Sie zur Reinigung ein sauberes, trockenes, fusselfreies Tuch. Bei stärkerer Verschmutzung können Sie das Tuch leicht mit Wasser anfeuchten. Lassen Sie das Produkt vor einer erneuten Inbetriebnahme ausreichend trocknen.

Entsorgung

a) Produkt



Elektronische Geräte sind Wertstoffe und gehören nicht in den Hausmüll. Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Bestimmungen.

Entnehmen Sie evtl. eingelegte Batterien und entsorgen Sie diese getrennt vom Produkt.

b) Batterien



Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien verpflichtet; eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt.

Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet, das auf das Verbot der Entsorgung über den Hausmüll hinweist. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (die Bezeichnung steht auf den Batterien z. B. unter dem links abgebildeten Mülltonnen-Symbol).

Ihre verbrauchten Batterien können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen oder überall dort abgeben, wo Batterien verkauft werden.

Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

Technische Daten

a) Außenkerze

Best.-Nr.	1438214
Betriebsspannung	3 V (2 x 1,5 V Batterien, Typ AA)
Schutzart	IP44
Leistungsaufnahme	0,06 W
Batterie-Lebensdauer	ca. 168 h
Anzahl Lichter	1
Leuchtfarbe	Bernsteinfarben
Betriebsbedingungen	-20 bis +60 °C / 0 - 100 % rF
Lagerbedingungen	-20 bis +60 °C / 0 - 100 % rF
Abmessungen (H x W)	100/125/150 x 75 mm
Gewicht (3er Set)	ca. 485 g

b) Fernbedienung

Betriebsspannung	3 V Lithium-Batterie, Typ CR2025
------------------	----------------------------------

Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der CEI Conrad Electronic International (HK) Limited, 18th Floor, Tower 2, Nina Tower, No. 8 Yeung Uk Road, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktionen jeder Art, z. B. Fotokopie, Mikroverfilmung, oder die Erfassung in elektronischen Datenverarbeitungsanlagen, bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Drucklegung.
© Copyright 2016 by CEI Conrad Electronic International (HK) Limited