

Zeigen Sie Multi-Client-Inhalte in Ultra-HD-Schärfe auf einem 43-Zoll-Bildschirm an und erleben Sie eine vereinfachte Einrichtung mehrerer Bildschirme.



Mit dem Dell 43 Multi-Client-Monitor sehen Sie Ihre Arbeit ohne blendenbedingte Unterbrechungen.

- Text und Grafik in superscharfer Qualität auf einem großzügigen 43-Zoll-Bildschirm in Ultra-HD-4K-Schärfe oder Full-HD-Auflösung¹ ohne blendenbedingte Unterbrechungen
- Erleben Sie eine komfortable Ansicht auf einem Hochleistungsmonitor mit skalarem und mattem Bildschirm
- Genießen Sie das Arbeiten mit konsistenten Farben über einen besonders breiten Betrachtungswinkel.

Multi-Client-Konnektivität

Gestalten Sie die Ansicht effektiv mit zwei Bildschirmen nebeneinander oder auch vier Bildschirmen.

- Schließen Sie einfach bis zu vier unabhängige Clients an einen einzigen Monitor an, um umständliches Hantieren mit mehreren Monitoren zu vermeiden und Konnektivitätsprobleme zu umgehen.
- Dank dem erweiterten Dell DisplayManager³ arbeiten Sie effektiv mit einer zwei- oder vierfachen Ansicht².
- Erleben Sie eine vereinfachte Remote-Verwaltung durch Ihre IT-Abteilung per RS232-Verbindung auf dem Monitor.



Einfacheres Einrichten mehrerer Monitore

Erleben Sie die einfache Bereitstellung und Wartung mit einem einzigen großen Monitor anstatt vier Geräten pro Tisch.

- Gestalten Sie den Kauf, die Bereitstellung und Wartung von Monitoren einfacher: mit einem großen anstelle von vier unabhängigen Monitoren.
- Einfaches Kabelmanagement für einen aufgeräumteren Tisch, da die Kabel nur von einem Monitor stammen.
- Optimieren Sie die Kosten für Tische und Standortänderungen durch eine standardisierte Tischkonfiguration, die die Verwaltung von IT und Einrichtungen vereinfacht.

Zuverlässigkeit von der weltweit führenden Monitormarke*

Dell steht für höchste Zuverlässigkeit.

- Erleben Sie dank dem Engagement von Dell für Qualität und Kundenzufriedenheit ein gutes Gefühl mit dem Premium Panel⁴ Service.
- Minimieren Sie mit dem dreijährigen Advanced Exchange Service⁵ von Dell Ihre Ausfallzeiten.
- Profitieren Sie von der hohen Zuverlässigkeit der Marke, die zwei Jahre in Folge als weltweit führende Marke für Monitore ausgezeichnet wurde*.



Weitere Informationen finden Sie unter www.dell.com/monitors.



Stellen Sie den Bildschirm einfach auf Ihre bevorzugte Betrachtungsposition ein.



Anschlüsse



- Netzstromeingang **G** Audioeingang
- B RS232-Anschluss H Kopfhörerausgang
- C HDMI/MHI
- I USB-Upstream
- **D** Mini-DisplayPort **J** USB-Downstream
- Ē DisplayPort
- K USB-Downstream (BC1.2)**
- VGA

Lieferumfang

Komponenten

- Bildschirm
- Ständer (Standrohr und Standfuß)
- VESA-Cover

- Netzkabel (je nach Land)
- HDMI, DisplayPort an DisplayPort, Mini-DisplayPort an DisplayPort und USB 3.0 Upstream-Kabel

Dokumentation

- Dell Display Manager Software-CD
- Treiber und Dokumentation (CD)
- Schnellstarthandbuch
- · Sicherheitsinformationen und Hinweise zu Richtlinien

Dell 43 Multi-Client-Monitor | P4317Q

Bildschirm	
Modellnummer	P4317Q
Sichtbare Bildschirmgröße (Diagonale)	107,98 cm (42,51 Zoll)
Aktive Bildschirmfläche Horizontal Vertikal	941,18 mm (37,05 Zoll) 529,42 mm (20,84 Zoll)
Maximale Auflösung	Ultra-HD 4K, 3.840 x 2.160° bei 60 Hz
Seitenverhältnis	16:9
Bildpunktgröße	0,2451 x 0,2451 mm
Helligkeit (typisch)	350 cd/m ²
Farbskala (typisch)	72 % (CIE 1931), 82 % (CIE 1976)
Farbtiefe	1,06 Mrd. Farben
Kontrastverhältnis (typisch)	1.000:1 (typisch)
Betriebsstunden (typisch)	12/Woche
Betrachtungswinkel (typisch) (vertikal/horizontal)	178°/178°
Reaktionszeit (typisch)	8 ms Grau zu Grau
Bildschirmtechnologie, Oberfläche	In-Plane Switching mit Härtebeschichtung 2H, reflexionsarme Beschichtung am vorderen Polarisator
Hintergrundbeleuchtung	LED
Blendenfarbe	Schwarz
Konnektivität	
Anschlüsse	VGA, 2x Kombianschluss HDMI 1.4/MHL, DisplayPort 1.2 ⁷ , Mini-DisplayPort 1.2, 4 x USB 3.0 ⁸ einschl. 1 Ladeanschluss + 1 USB 3.0-Upstream- Anschluss; Audio-Eingang, Kopfhörerausgang, RS232-Eingangsanschluss für Remote-Steuerung
Merkmale	
Ständer	Fester Ständer mit Neigefunktion ($5^{\circ}\pm 1$ (nach vorn), Neigung nach oben: $10^{\circ}\pm 1$ (nach hinten))
Sicherheit	Vorrichtung für Sicherheitsschloss (Sicherheitsschloss nicht im Lieferumfang enthalten)
VESA-Montagehalterung	200 mm x 200 mm
Dell DisplayManager	4x Picture-by-Picture und 2 x Picture-in-Picture (mit 4 Clients)
Lautsprecher	Zwei integrierte mit 8 W
Stromversorgung	
Netzstromeingang Spannung/Frequenz/Strom (typisch)	100 bis 240 V Wechselstrom/50 oder 60 Hz \pm 3 Hz/2 A
Stromverbrauch (Normalbetrieb)	70 W (typisch)
Stromverbrauch (Standby-Modus)	<0,3 W
Abmessungen (mit Ständer)	
Höhe	658,0 mm (25,90 Zoll)
Breite	973,1 mm (38,31 Zoll)
Tiefe	250,0 mm (9,84 Zoll)
	250,0 11111 (5,04 2011)
Gewicht	
Gewicht (nur Bildschirm, ohne Ständer)	14,11 kg (31,09 lb)
Gewicht (mit Ständer)	17,41 kg (38,35 lb)
Versandgewicht	24,4 kg (53,78 lb)
Standardserviceplan • 3 Jahre Advanced Exchange Service ⁵ und begrenzter Hardwareservice ⁶ • Premium Panel Service ⁴	Einhaltung von Umweltstandards China Energy Label, WEEE, ErP(EuP) Standards, Korea E-Standby

- Dell Monitore sind seit zwei aufeinander folgenden Jahren weltweit die Nummer 1. Quelle: NPD DisplaySearch Quarterly Desktop Monitor Shipment and Forecast Report (2013 und 2014). Ad#G15000115
 Zum Laden von BC1.2-Geräten und zudem Unterstützung von bis zu 2 A beim Einschalten gewöhnlicher USB-Geräte
- 4K im Einzelbildschirmmodus; Full HD im Multi-Screen-Modus KVM-Switch für Vierfachbildschirmansicht erforderlich

- KVM-Switch für Vierfachbildschirmansicht erforderlich
 Nur Windows
 Bei Pixelfehlern gilt für alle Monitore während des begrenzten Hardwareservice ein kostenloser Monitoraustausch. Ausführliche Informationen zu Pixeln auf dem Bildschirm erhalten Sie auf der Website von Dell unter http://support.dell.com/support/topics/global.aspx/support/kcs/document?docid=414288.
 Advanced Exchange Service: Ersatzteil/Ersatzgerät im Bedarfsfall nach Abschluss der Telefon-/ Onlinediagnose. Wenn das defekte Gerät nicht zurückgegeben wird, fallen Gebühren an. Dieser Service ist nicht überall verfügbar. Es gelten besondere Bedingungen.

- ⁶ Eine Kopie der Bedingungen des begrenzten Hardwareservice können Sie unter folgender Adresse anfordern: Dell Products, Dell House, The Boulevard, Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1LF, UK. Alternativ können Sie sich unter folgender Internetadresse informieren: dell.com/warranty.
 ⁷ DisplayPort 1.2: Unterstützt High Bit Rate 2 (HBR2) und Multi-Stream-Transport (MST).
 ⁸ USB 3.0 unterstützt keine Grafikausgabe. Die USB 3.0-Datenübertragungsrate kann nur mit einem Computer erreicht werden, der USB 3.0 unterstützt.
 ⁹ Um die native Auflösung von 3840 x 2160 anzeigen zu können, müssen die Grafikkarte und die Treiber des PCs/Notebooks Auflösungen von bis zu 3840 x 2160 bei 60 Hz über DisplayPort-Konnektivität unterstützen.