



Jahre Garantie*

ANSMANN Agent 6.2M

Hochleistungs-Taschenlampe mit hocheffizientem Reflektorsystem, digitalem Schalter für stufenlose Dimmung (100%-10%-100% Schleife), zuschaltbares Stroboskoplicht und speziell gehärteter Oberfläche, inkl. 6x ANSMANN Alkaline Mignon AA Batterien, abnehmbarem Gürtelclip und Lanyard

Features

- Professionelle Taschenlampe mit speziell gehärteter Oberfläche für den rauen Einsatz
- Neueste Hochleistungs-LED aus dem Hause CREE
- Hocheffizientes Reflektorsystem für optimale Lichtausbeute
- Mikrokontrollergesteuerter Schalter mit Smooth-Start-up Funktion, stufenloser Dimmfunktion von 100%-10%-100% Helligkeit und zuschaltbarem Stroboskoplicht
- Sehr griffige Oberfläche, ideal für Einhandbetrieb, auch mit Handschuhen
- Schutzgrad: IP54 / Stoßfest bis 1m Fallhöhe
- Helligkeit: 700 Lumen / 37100 Lux
- Leuchtdauer: ca. 6 h (100% Helligkeit); 85h (20% Helligkeit)
- Leuchtweite: ca. 400 m
- Inklusive 6x ANSMANN Mignon AA Alkaline Batterien, abnehmbarem Gürtelclip und Lanyard
- Verpackt in ansprechender Kartonverpackung
- 5 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie



Artikelnummer: 1600-0104
 Lieferumfang: Agent 6.2M, 6× Alkaline Batterien
 Zolltarifnummer: 85131000000
 Verpackungseinheit: 12 (420 × 280 × 224 mm)



Spezifikationen

Stromversorgung	3× Micro AAA / LR03
Farbe	schwarz
Verpackung	Blister