

Datenblatt

BenQ EW2775ZH

68,58 cm / 27" VA LED Display



- Slim Bezel
- 2x HDMI
- Flimmerfreie LED-Hintergrundbeleuchtung
- VA Panel Blickwinkel H/V 178°/178°
- Statischer Kontrast 3000:1



	Modell : EW2775ZH
	Art. Nr. / EAN Code : 9H.LEELB.QBC / 471 8755 06172 1
	Typ : 68,58 cm / 27" Wide TFT, AMVA+-Panel
Panel	Physikalische Auflösung : 1920 x 1080 / 16:9
	Pixelabstand : 0,311 mm
	Bilddiagonale / -fläche (B x H) : 685,8 mm / 597,6 x 336,2 mm
	Max. Farben : 16,7 Mio.
	Panel : 8 Bit
	Betrachtungswinkel H/V (CR>=10) : 178°/ 178°
	Kontrast (statisch) : 3000:1
	Kontrast (dynamisch) : 20 Mio.:1
	Helligkeit : 300 cd/m ²
	Reaktionszeit : 4 ms (GtG)
Eingänge:	HDMI Buchse : 2x HDMI
	15 Pin D-Sub Buchse : RGB analog
	Audio line in : 3,5mm Klinke
	Kopfhöreranschluss : Ja
	Eingangsfrequenz H/V : 30 - 83 kHz / 50 - 76 Hz



Bildkontrollen	Bedienelemente : Ein/Aus Schalter, 5 OSD - Tasten auf der Rückseite
	Funktionen : Kontrast, Helligkeit, Schärfe, vertikale und horizontale Bildlage, Phase, Pixelclock, 1 Benutzer 3 vorprogrammierte Farbtemperaturen, Farbgewichtung, Sprachauswahl (17 Sprachen), OSD (Position, Anzeigezeit), Eingangsquelle, Werkseinstellungen, Anzeigeinformation
	Spezial : Dynamic power saving (DPS), Black level, Smart focus, Super resolution, Cinema mode, Display pilot, Low blue light and flicker free

Extras	Bildqualität : Senseye® 3-Technologie
	Lautsprecher : 2 Watt x 2
	Sicherung : Kensington Lock
	Neigebereich : -5° / +20°

Energie	Netzadapter : externes Netzteil
	Betriebsspannung : 90 ~ 264 VAC / 47 ~ 63 Hz
	Leistungsaufnahme (Base on Energy star) : 25 Watt
	(Sleep Mode) : 0,5 W

Zertifizierungen	Sicherheit : TÜV Bauart, CE
	Ergonomie : TCO 6.0

Umgebung	Umwelt : Energy Star 6.0
	Betrieb : + 5 ~ +40°C; 20 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
	Lagerung : -20 ~ +60°C; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit

Eigenschaften	Gewicht netto : 4,3 kg
	Gehäusefarbe : schwarz
	Größe mit Fuß (H x B x T) : 460,6 x 613,8 x 180,9 mm
	Mitgeliefertes Zubehör : Netz-, HDMI-Kabel, Kurzanleitung, Handbuch CD, Link zur Display Pilot Software
	Garantie und Service : 3 Jahre Vor-Ort-Austausch-Service

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 06.06.2016

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden,Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters