


Datenblatt

BenQ BL2405PT 60,96 cm/ 24" LED-Display

- Full-HD – 1080p/ 16:9
- LED-Hintergrundbeleuchtung
- Flicker Free / Low Blue Light
- 110 mm Höhenverstellung



	Modell : BL2405PT
	Art. Nr. / EAN Code : 9H.LF5LA.TBE / 471 8755 06580 4
Panel	Typ : 60,96 cm / 24" Wide LED TFT, TN-Panel
	Physikalische Auflösung : 1.920 x 1.080 Full-HD – 1.080p/ 16:9
	Pixelabstand : 0,276 mm
	Bilddiagonale/ -fläche (B x H) : 609,6 mm / 531,36 x 298,89 mm
	Max. Farbtiefe : 16,7 Mio.
	Betrachtungswinkel H, V (CR>10) : 170°/ 160°
	Kontrast (statisch) : 1.000:1
	Kontrast (dynamisch) : 12 mio.:1
	Helligkeit : 250 cd/m ²
	Reaktionszeit : 2 ms (GtG)
Eingänge	HDMI Buchse : HDMI
	DP Buchse : DisplayPort
	15 Pin D-Sub Buchse : RGB Analog
	Kopfhöreranschluss / Audio In : Ja / Ja
	Eingangsfrequenzen H/V : 30~83 kHz/ 50~76 Hz
Bildkontrollen	Bedienelemente : Ein/Aus - Schalter, 5 Tasten OSD
	Funktionen/ Einstellungsmöglichkeiten : Kontrast, Helligkeit, Schärfe, Phase, Pixelclock, 1 Benutzer 3 vorprogrammierte Farbtemperaturen, Farbgewichtung, Sprachauswahl (18 Sprachen), OSD (Position, Anzeigzeit), Eingangsquelle, Werkseinstellungen, Anzeiginformation
Extras	Bildqualität : Senseye® 3-Technologie
	Vesa Halterung Lochabstand : Ja
	Sicherheit : Kensington Lock
	Höhenverstellbarkeit: 110 mm
	Drehbar : -45°/+45° links / rechts
	Neigebereich : -5° / +15° vorn / hinten
	Pivot : Ja
	Lautsprecher: 2 x 2 Watt
Energie	Netzteil : Intern
	Betriebsspannung : 90 ~ 264 VAC / 47 ~ 63 Hz
	Leistungsaufnahme (Eco Mode) : ≤ 23 W
	Stromsparmodus : < 0,3 W
Zertifizierungen	Sicherheit : CE
	Ergonomie : TCO 7.0,
	Umwelt : Energy Star 7.0
	Pixelfehlerklasse : I
Umgebung	Betrieb : + 5 ~ +40°C ; 20 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
	Lagerung : -20 ~ +60°C ; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
Eigenschaften	Gewicht netto: 5,3 kg
	Gehäusefarbe : Schwarz
	Größe max. Höhe mit / ohne Fuß (H x B x T) : 502 x 579 x 213 mm
	Mitgeliefertes Zubehör : Netz-, DP-, VGA Kabel, Handbuch/Treiber-CD
	Garantie und Service : 3 Jahre Vor-Ort-Austausch-Service



Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 22.08.2016

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlistraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters