

## BLUETOOTH® AUDIO TRANSMITTER & SPLITTER



Mit dem Premium Bluetooth Audio Transmitter können Bluetooth-Kopfhörer oder Bluetooth-Lautsprecher etc. bequem mit Audioquellen die über keine Bluetooth-Funktion verfügen, wie z.B. dem Fernseher, der HiFi Anlage oder dem PC, verbunden werden. In Kombination mit dem Premium Bluetooth Audio-Receiver kann auch eine kabellose Audioverbindung zum Beispiel zwischen dem TV und der HiFi Anlage hergestellt werden. Dabei kann der Premium Bluetooth Transmitter gleichzeitig mit zwei Bluetooth-Empfängern gekoppelt werden (Splitterfunktion). So können z.B. auch einfache Multiroomlösungen realisiert werden. Zur Stromversorgung wird der USB-Stecker mit einer USB Buchse an den Geräten oder einem USB Netzteil verbunden (Netzteil nicht im Lieferumfang enthalten).

- Stereo Bluetooth Audio Transmitter
- Unterstützt aptX Audio Codec
- Unterstützt aptX LL (Low Latency)
- Unterstützt SBC
- Unterstützt A2DP
- bis 10 m Reichweite (abhängig von der Umgebung)
- Stromversorgung über USB
- Frequenzbereich: 20 – 20.000 Hz
- Dynamikumfang: 95 dB
- Kanaltrennung: 85 dB
- Klirrfaktor: 0,05 %
- Eingang: Analog High Level 2V rms max.)
- Gewicht: 28 g
- Abmessungen: 59,2 x 30 x 13,5 mm (L x B x H)



Lieferumfang:  
Premium Bluetooth Audio Transmitter | Klinckenkabel 3,5 mm -> 3,5 mm | Bedienungsanleitung

### VERPACKUNG




HxBxT 123mm + 25mm x 82mm x 45 mm

### FEATURES



### ANSCHLUSSBEISPIEL



ART-NR	EAN	AUSFÜHRUNG	FARBE	VPE	UVP
00415009	4001985514793	Premium Bluetooth Audio Transmitter	Schwarz	1 Stk	

Lieferbar ab Ende Juli

## USB AC POWER ADAPTER



Hochwertiger USB Power Adapter für mobile Geräte wie Smartphones, Tablets, Kameras und Power-Banks etc. Der intelligente Qualcomm® Quick Charge™ 2.0 Chip optimiert automatisch Ladestrom und Ladespannung. Das reduziert die Ladezeiten um bis zu 60 % und schont den Akku.

- **Unterstützt Qualcomm® Quick Charge™ 2.0 Technologie**
- Um bis zu 60 % verkürzte Ladezeit\*
- Automatische Geräteerkennung
- Automatische Anpassung der Ausgangsspannung
- Präzise Strombegrenzung
- Überlastschutz
- Übertemperaturschutz
- Plug and Play
- Eingang: 100 – 240 V AC | 50 – 60 Hz | 0,3 A max.
- Ausgang: 5 V – 1,5 A | 9 V – 1,5 A | 12 V – 1,1 A (automatisch)
- Abmessungen: 45,5 x 35,4 x 23,4 mm (L x B x H)
- CE konform
- RoHS konform



Zubehör-Verpackung

\*Gilt für die meisten Smartphones und Tablets.

Achten Sie auf Qualcomm® Quick Charge™ 2.0-Kompatibilität

ART-NR	EAN	AUSFÜHRUNG	FARBE	VPE	UVP
00415011	400198514823	Premium USB AC-Adapter QC 5/9/12V	Weiß	1 Stk	

Lieferbar ab Mitte Juli

## USB CAR POWER ADAPTER



Hochwertiger USB Auto-Ladeadapter für mobile Geräte wie Smartphones, Tablets, Kameras und Power-Banks etc. Ein intelligenter Chip optimiert automatisch Ladestrom und Ladespannung. Das reduziert die Ladezeiten um bis zu 60 % und schont den Akku.

- **Unterstützt Qualcomm® Quick Charge™ 2.0 Technologie**
- Um bis zu 60 % verkürzte Ladezeit\*
- Automatische Geräteerkennung
- Automatische Anpassung der Ausgangsspannung
- Präzise Strombegrenzung
- Überlastschutz
- Übertemperaturschutz
- Eingangsspannung 12 V DC (Zigarettenanzünder)
- Ausgang 5 V – 1,5 A | 9 V – 1,5 A | 12 V – 1,2 A (automatisch)
- CE konform
- RoHS konform



Zubehör-Verpackung

\*Gilt für die meisten Smartphones und Tablets.

Achten Sie auf Qualcomm® Quick Charge™ 2.0-Kompatibilität

ART-NR	EAN	AUSFÜHRUNG	FARBE	VPE	UVP
00415010	400198514816	Premium USB Car Adapter QC 5/9/12V	Weiß	1 Stk	

Lieferbar ab Mitte Juli

## HDMI KABEL MIT ETHERNET | HDMI 2.0A\*



Das High Speed HDMI Kabel mit Ethernet (ab 5,0m Standard HDMI Kabel mit Ethernet) aus der in-akustik Star-Serie unterstützt alle HD Audioformate und eine Auflösung bis 2160p 4k (ab 5,0m 1080p Full-HD). 24k vergoldete Stecker für optimalen Kontakt. Es eignet sich für die Verbindung digitaler AV-Komponenten wie DVD-, Blu-ray-Player oder Spielekonsole z.B. mit einem Plasma, LCD, LED-TV oder Projektor.

- HDMI 2.0a kompatibel\* (bis 3,0m)
- Datenrate bis 18 Gbit/s (bis 3,0m)
- 2160p | 4K@50/60Hz (bis 3,0m)
- HDR High Dynamic Range-Support (bis 3,0m)
- CEC-, HDCP 2.2-, EDID-kompatibel
- 1080p | Full HD (ab 5,0m)
- 3-fach geschirmt
- Leiter aus hochreinem OFC-Kupfer
- 24k vergoldete Kontakte



7,5m und 10m in Standardverpackung

ART-NR	EAN	AUSFÜHRUNG	FARBE	LÄNGE	UVP
00324507	4001985511372	HDMI Ethernet <> HDMI Ethernet High Speed	Schwarz	0,75m	
00324515	4001985511389	HDMI Ethernet <> HDMI Ethernet High Speed	Schwarz	1,5m	
00324530	4001985511396	HDMI Ethernet <> HDMI Ethernet High Speed	Schwarz	3,0m	
00324550	4001985511402	HDMI Ethernet <> HDMI Ethernet Standard	Schwarz	5,0m	
00324575	4001985514847	HDMI Ethernet <> HDMI Ethernet Standard	Schwarz	7,5m	NEU*
003245100	4001985514854	HDMI Ethernet <> HDMI Ethernet Standard	Schwarz	10,0m	NEU*

\* Lieferbar ab Ende Juli

## REFERENZ BFA-103 | 45° GEWINKELT



Durch die gewinkelte Form des neuen BFA-103 Bananensteckers wird die Kontakthülse und die Gerätebuchse mechanisch entlastet. Das erlaubt auch den Anschluss schwerer High-End Kabel ohne den Stecker oder die Anschluss terminals an den Geräten zu beschädigen. Darüber hinaus ist die gewinkelte Kabelführung platzsparender hinter den Geräten und Lautsprechern.

Der Korpus des Steckers besteht aus einer massiven Buchse mit zwei Inbusschrauben und kann Kabel mit einem Querschnitt bis zu 10mm<sup>2</sup> bzw. einem Durchmesser bis zu 7,5mm aufnehmen. Alle Kontaktelemente sind mit Rhodium beschichtet und garantieren langfristig niedrige Übergangswiderstände.

### WEITERE PRODUKTDATEN

- 45° gewinkelt er BFA Stecker
- Massiver Schraubkontakt mit Inbusschrauben
- Mit Rhodium beschichtete Kontaktflächen
- Große Kontaktfläche
- Kabelquerschnitt bis 10mm<sup>2</sup>
- Kabeldurchmesser bis 7,5mm
- Edles Design mit softer Rubber-Oberfläche
- Schwarz/Weiß-Kodierung



ART-NR	EAN	AUSFÜHRUNG	FARBE	VPE	UVP
007891801	4001985513444	Referenz BFA-103-45   45° gewinkelt	Schwarz	Bulk	
0078918011	4001985515042	Referenz BFA-103-45   45° gewinkelt	Schwarz	4er Set	NEU*

\* Lieferbar ab Mitte Juli