

Dustex 35 MX

Nass- / Trockensauger

Bestellnummer: 9 20 31 060 00 0



Leistungsstarker, professioneller Nass-/Trockensauger der Staubklasse M zur Befestigung verschiedener Koffersysteme inklusive umfangreichem Zubehör.

- Zugelassen zur Aufnahme von gesundheitsgefährdenden Stäuben der Klasse M.
- Werkzeugkoffer verschiedener Systeme können einfach auf dem Saugerkopf abgelegt und befestigt werden.
- Ergonomischer Transport der gesamten Einheit bestehend aus Elektrowerkzeug und Sauger dank Schubbügel, Koffer- und Zubehörfestigung.
- Zuverlässiges Aufsaugen der unterschiedlichsten Schmutzarten, von Flüssigkeiten bis hin zu feinen Stäuben.
- Mit PES Flachfilter und elektronischer Abschaltung für hervorragende Nasssaugeigenschaften.
- Autostart-Steckdose mit Einschaltverzögerung zur Vermeidung von Stromspitzen.
- 7,5 m Netzkabel und 4 m Saugschlauch sorgen für einen großen Arbeitsradius.



Dustex 35 MX

Nass- / Trockensauger

Bestellnummer: 9 20 31 060 00 0

Technische Daten

Max. Aufnahmeleistung	1 380 W
Luftmenge	4 320 l/min
Max. Unterdruck	254 mbar
Behältervolumen	35 l
Gewicht nach EPTA	13,5 kg
Kabel mit Stecker	7,5 m
Schalldruckpegel	69 dB
Netz	X

Im Preis enthalten:

1 Schubbügel
1 Flachfaltenfilter PES
1 Vliesfiltersack Premium
1 Saugschlauch 4 m, Ø 35 mm
1 Werkzeugmuffe mit Saugkraftregulierung
1 Stufenmuffe
2 Saugrohre (Metall-Ausführung), 1 Kombidüse mit Wechseleinsätzen, 1 Fugendüse, 1 Saugpinsel, 1 Krümmer