

LED Stableuchte 8 W

- Für Gartenhaus, Camping, Wohnwagen und Garage
- Betriebsspannungsbereich: 12 - 24 VDC
- Lichtfarbe: 4500 K
- Lichtstrom: 640 lm



LED Stableuchte mit 44 energiesparenden LEDs. Die Leuchte kann bequem über 2 Montageclips montiert werden. Der elektrische Anschluss erfolgt über ein 5 m langes Anschlusskabel mit offenen Enden. Das Ein- und Ausschalten der Leuchte erfolgt über einen eingebauten Kippschalter.

Technische Daten:

Betriebsspannungsbereich: 12-24 VDC, Leistungsaufnahme: 8 W, Lichtfarbe: 4500 K, Lichtquelle: 44 LEDs, Lichtstrom: 640 lm, Schutzklasse: III, Schutzart: IP 40, Abmessungen (L x B x H): 570 x 22 x 35 mm, inkl. Schalter am Gehäuse, Leitungslänge: 5 m, inkl. 2 Montageclipse, Anwendung nur im Innenbereich!

Art. Nr.: 121001

EAN: 4260057865540