

DYMO[®]

MobileLabeler[™]

Einfaches
Beschriften mit
Ihrem Smartphone

5 EINFACHE SCHRITTE ZUM DRUCK EINES ETIKETTIS

Schritt 1

Laden Sie die App
herunter



Schritt 2

Stellen Sie die
Verbindung über Bluetooth[®] her




Schritt 3

Geben Sie
Ihren Text ein



Schritt 4

Wählen Sie Ränder, Stile &
beliebte Schriftarten



Schritt 5

Drucken.
Fertig!



Anschließen. Erstellen. Drucken.



Besuchen Sie unsere Website unter: mobilelabeler.dymo.com

©2017 Sanford, L.P. Mac[®] ist ein Warenzeichen der Apple Inc., eingetragen in den USA und anderen Ländern. Google[®] ist ein eingetragenes Warenzeichen und Android[™] ein Warenzeichen der Google Inc. Das Bluetooth[®]-Zeichen ist ein eingetragenes Warenzeichen, das sich im Besitz der Bluetooth SIG, Inc., befindet, und wird unter Lizenz verwendet.



Rückseitenschlitzung



UV-beständig



Wasserabweisend



Temperatur

Standardetikett: -18° bis 90°C
Durable-Etikett: -40° bis 80°C
Hochleistungs-Etikett: -40° bis 80°C



Zahlreiche Oberflächen*



Haushaltsreiniger*

* nur Hochleistungs-Etiketten

D1-Etiketten

Empfohlene Anwendungen

Verwenden Sie D1 Standard-Etiketten für:

- Akten und Ordner
- Mappen
- Produktmuster

Verwenden Sie D1 Hochleistungs-Etiketten für:

- Bestände & Inventar
- Allgemeine Kennzeichnung
- Pausen- und Lagerräume

MobileLabeler Spezifikationen

Artikelnr. 1978243 UVP 129,99 €

MobileLabeler Packungsinhalt

DYMO® MobileLabeler

D1 Starter-Etikettenkassette (24 mm x 3 m, schwarz auf weiß)

USB-Kabel

Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku

Netzteil

Kurzanleitung



D1-Etiketten für den MobileLabeler

D1 Standard (erhältlich in 6 mm, 9 mm, 12 mm, 19 mm, 24 mm)

	SCHWARZ ▶ WEISS	ROT ▶ WEISS	SCHWARZ ▶ GELB	SCHWARZ ▶ ROT	SCHWARZ ▶ TRANSPARENT	ROT ▶ TRANSPARENT
6 mm	S0720780	-	S0720790	-	S0720770	-
9 mm	S0720680	S0720700	S0720730	S0720720	S0720670	-
12 mm	S0720530	S0720550	S0720580	S0720570	S0720500	S0720520
19 mm	S0720830	S0720850	S0720880	S0720870	S0720820	-
24 mm	S0720930	-	S0720980	S0720970	S0720920	-

	BLAU ▶ WEISS	WEISS ▶ SCHWARZ	SCHWARZ ▶ BLAU	SCHWARZ ▶ GRÜN	WEISS ▶ TRANSPARENT	BLAU ▶ TRANSPARENT
6 mm	-	-	-	-	-	-
9 mm	S0720690	-	S0720710	S0720740	-	-
12 mm	S0720540	S0720610	S0720560	S0720590	S0720600	S0720510
19 mm	S0720840	S0720910	S0720860	S0720890	-	-
24 mm	-	S0721010	-	-	S0721000	-

D1 Hochleistungs-Etiketten (erhältlich in 12 mm)

	SCHWARZ ▶ WEISS	WEISS ▶ ROT	WEISS ▶ SCHWARZ	SCHWARZ ▶ ORANGE
12 mm	1978364	1978366	1978365	1978367

DYMO und das DYMO-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Sanford, L.P. oder ihrer Tochtergesellschaften. Alle weiteren Marken sind Marken der jeweiligen Inhaber.

Ein Produkt von:
Newell Europe Sàrl
10 Chemin de Blandonnet
1214 Vernier, Schweiz

In der EU vertreten durch:
Newell Rubbermaid UK Services Limited,
Halifax Avenue – Fradley Park, Lichfield,
Staffordshire, WS13 8SS, Vereinigtes Königreich



Wir freuen uns auf Ihr Feedback
+49 69 999915354
Kundenbetreuung:
www.dymo.com

www.dymo.com