


Art.-Nr. 17183



WERKSTOFFE

Steigrohr	Edelstahl 1.4301
Schwimmer	Edelstahl 1.4301
Stopper	Edelstahl 1.4301
Mutter	Edelstahl 1.4301

ELEKTRISCHE DATEN

Schaltleistung	[W]	50
Schaltstrom	[A/DC]	0,5
Schaltspannung	[V/DC]	300

ALLGEMEINE DATEN

Druck	[kg/cm ²]	7
Arbeitstemperatur	[°C]	- 20 ... +125
Dichte Medium	[kg/dm ³]	
Anschluss	hitzebeständige PVC-Litze, 2 x AWG22, schwarz	
Anschlusslänge	1000mm	

HINWEISE

- In der oben abgebildeten Einbaulage schließt der Kontakt bei steigender Flüssigkeit und öffnet bei fallender Flüssigkeit
- Die verwendete Flüssigkeit muss frei von Schmutzpartikeln und Flusen sein
- Geeignet für niedrigviskose und saubere Flüssigkeiten
- Der Schwimmerschalter ist stoßempfindlich
- Die Schaltfunktion ist durch Drehen des Schwimmerschalters umkehrbar