


Art.-Nr. 17188



Abmessungen und Anschlüsse ( Maße in mm )  
Dimensions and terminals (measurements in mm)



WERKSTOFFE		ELEKTRISCHE DATEN	
Steigrohr	Polypropylen, blau	Schaltleistung	[ W ] 40
Schwimmer	Polypropylen, blau	Schaltstrom	[ A/DC ] 1,0
Stopper	Polypropylen, blau	Schaltspannung	[ V/DC ] 200
Mutter	Polypropylen, blau		

ALLGEMEINE DATEN	
Druck	[ kg/cm <sup>2</sup> ]
Arbeitstemperatur	[ °C ] - 20 ... +120
Dichte Medium	[ kg/dm <sup>3</sup> ]
Anschlußkabel	FEP-Litze, UL - Style 1332, schwarz
Anschlußlänge	500mm

## HINWEISE

- In der oben abgebildeten Einbaulage schließt der Kontakt bei steigender Flüssigkeit und öffnet bei fallender Flüssigkeit
- Die verwendete Flüssigkeit muss frei von Schmutzpartikeln und Flusen sein
- Geeignet für niedrigviskose und saubere Flüssigkeiten
- Der Schwimmerschalter ist stoßempfindlich
- Die Schaltfunktion ist durch Drehen des Schwimmerschalters umkehrbar