

Datenblatt

BenQ EX3200R

80,01 cm / 31,5" VA LED Display



- 1800R Curved
- Höhenverstellbarkeit 60 mm
- Flimmerfreie LED-Hintergrundbeleuchtung
- VA Panel Blickwinkel H/V 178°/178°
- 144 Hz Refresh Rate



VA LED



Panel	Modell : EX3200R Art. Nr. / EAN Code : 9H.LFCLA.TSE / 471 8755 06622 1 Typ : 80,01 cm / 31,5" Wide TFT, VA-Panel Physikalische Auflösung : 1920 x 1080 / 16:9 Pixelabstand : 0,12125 x 0,36375 mm Bilddiagonale / -fläche (B x H) : 800,1 mm / 698,4 x 392,85 mm Max. Farben : 16,7 Mio. Panel : 8 Bit Betrachtungswinkel H/V (CR>=10) : 178°/ 178° Kontrast (statisch) : 3.000:1 Kontrast (dynamisch) : 20 Mio.:1 Helligkeit : 300 cd/m ² Reaktionszeit : 4 ms (GtG)
Eingänge:	HDMI Buchse : HDMI 1.4 DisplayPort : DP 1.2 / Mini DP Kopfhöreranschluss : Ja Eingangsfrequenz H/V : 30 - 167 kHz / 45 - 144 Hz
Bildkontrollen	Bedienelemente : Ein/Aus Schalter, 5 OSD - Tasten auf der Rückseite Funktionen : Kontrast, Helligkeit, Schärfe, vertikale und horizontale Bildlage, Phase, Pixelclock, 1 Benutzer 3 vorprogrammierte Farbtemperaturen, Farbgewichtung, Sprachauswahl (18 Sprachen), OSD (Position, Anzeigzeit), Eingangsquelle, Werkseinstellungen, Anzeiginformation Spezial : Dynamic Power Saving (DPS), Color Vibrance, Freesync, PIP/PBP, Low blue light and flicker free
Extras	Sicherung : Kensington Lock Halterung : VESA 100 x 100 mm Höhenverstellbarkeit : 60 mm Neigebereich : -5° / +15°
Energie	Netzadapter : externes Netzteil Betriebsspannung : 90 ~ 264 VAC / 47 ~ 63 Hz Leistungsaufnahme : 48 Watt (Sleep Mode) : 0,5 W
Zertifizierungen	Sicherheit : CE
Umgebung	Betrieb : + 5 ~ +40°C; 20 ~ 90% Luftfeuchtigkeit Lagerung : -20 ~ +60°C; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
Eigenschaften	Gewicht netto : 9,1 kg Gehäusefarbe : grau Größe mit Fuß (H x B x T) : 529,5 x 727,4 x 223,7 mm Mitgeliefertes Zubehör : Netz-, HDMI-, miniDP auf DP-Kabel, Kurzanleitung, Handbuch CD

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 11.10.2016

Aktuelle Datenblätter unter: www.BenQ.de, www.BenQ.at und www.BenQ.ch

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters