


# Datenblatt

## BenQ BL2706HT

68,58 cm / 27" IPS LED Display

- Full HD Auflösung 1920 x 1080
- Flicker-Free und Low Blue Light
- Betrachtungswinkel 178°/178°
- Statischer Kontrast 1000:1
- Höhenverstellbarkeit 140 mm + Pivot



Flicker-free

Modell : BL2706HT  
Art. Nr. / EAN Code : 9H.LG3LA.TBE / 471 8755 06829 4

<b>Panel</b>	Typ : 68,58 cm / 27" Wide TFT, IPS Technologie Physikalische Auflösung : 1920 x 1080 / 16:9 Pixelabstand : 0,311 mm Bilddiagonale / -fläche (B x H) : 685,8 mm / 597,89 x 336,31 mm Max. Farben : 16,7 Mio. Betrachtungswinkel H/V (CR>=10) : 178°/ 178° Kontrast (statisch) : 1000:1 Kontrast (dynamisch) : 5 Mio.:1 Helligkeit : 250 cd/m <sup>2</sup> Reaktionszeit : 4 ms (GtG)
<b>Eingänge</b>	HDMI Buchse : HDMI DVI-D Buchse : Dual link DVI-D (inkl. HDCP-support) 15 Pin D-Sub Buchse : RGB Kopfhöreranschluss / -Haken / Audioanschluss : Ja / Ja / Ja Eingangsfrequenz H/V : 30 - 83 kHz / 55 - 76 Hz
<b>Bildkontrollen</b>	Bedienelemente : Ein/Aus hard power Schalter, 5 OSD-Tasten Funktionen : Kontrast, Helligkeit, Schärfe, vertikale und horizontale Bildlage, Phase, Pixelclock, 1 Benutzer 3 vorprogrammierte Farbtemperaturen, Farbgewichtung, Sprachauswahl (13 Sprachen), OSD (Position, Anzeigezeit), Eingangsquelle, Werkseinstellungen, Anzeigeinformation
<b>Extras</b>	Pivot : 90° Bildqualität : Flicker-Free / Low Blue Light Lautsprecher : 2x 2 Watt Sicherung : Kensington Lock Halterung : VESA 100 x 100 mm Höhenverstellbarkeit : 140 mm inkl. 90° Pivot Drehbarkeit : -45°/+45° links/rechts Neigebereich : -5° / +22°
<b>Energie</b>	Netzadapter : internes Netzteil Betriebsspannung : 90 ~ 264 VAC / 47 ~ 63 Hz Leistungsaufnahme (Energy Star) : 30 W (Sleep Mode) : 0,5 W
<b>Zertifizierungen</b>	Sicherheit : CE Ergonomie : TCO 7.0 Umwelt : Energy Star 7.0, EPEAT Gold
<b>Umgebung</b>	Betrieb : + 5 ~ +40°C; 20 ~ 90% Luftfeuchtigkeit Lagerung : -20 ~ +60°C; 10 ~ 90% Luftfeuchtigkeit
<b>Eigenschaften</b>	Gewicht netto : 7,0 kg Gehäusefarbe : schwarz Größe mit Fuß / ohne Fuß (H x B x T) : 571,2 x 616,7 x 239,6 mm / 431,2 x 616,7 x 239,6 mm Netz-, HDMI-, DVI-DL-, Audio-, Kurzanleitung, Handbuch CD Garantie und Service : 3 Jahre Vor-Ort-Austausch-Service



Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 20.12.2016

Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters