



Artikelnummer 1178780
EAN 4007123636761

BESCHREIBUNG

- Mit extrem heller CREE-LED.
- Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.
- Front- und Rücklicht.
- Batteriepack am Hinterkopf für gute Balance.
- Schalter mit Funktionen 40 %, 100 %, 100 % und rotes Blinklicht hinten, SOS.
- Neigungswinkel einstellbar, leichtes und robustes Kunststoffgehäuse.

TECHNISCHE DATEN

Lichtstrom	200 lm	Batterie Bauart	Mignon AA LR6
Farbtemperatur	6,500 K	Schutzklasse	III
Leuchtdauer max.	16 h	Schutzart (IP)	IP44
Anzahl der Batterien	3		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	0.25 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	0.13 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	6,4 cm x 9 cm x 17 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	4,8 cm x 7,6 cm x 7,5 cm		