



3
 JAHRE
 YEARS
 GARANTIE
 WARRANTY

ANSMANN Future T150

- Hochwertige Aluminiumtaschenlampe für den professionellen Einsatz
- Einsatz neuester LED-Technologie aus dem Hause CREE
- Hocheffizientes Reflektorsystem für optimale Lichtausbeute und Optimierung der Reichweite
- Großer Ein-/Aus-Schalter und sehr griffige Oberfläche für maximalen Bedienkomfort auch mit Handschuhen, ideal für Einhandbetrieb
- Helligkeit: bis zu 150 Lumen
- Leuchtdauer: ca. 10 Stunden
- Leuchtweite bis zu 150 Meter
- Schutzgrad: IP54 / Stoßfest bis 1m Fallhöhe
- Inklusive 2x Alkaline Mignon AA Batterien und Handschlaufe
- Verpackt in ansprechendem Hängeblister
- 3 Jahre ANSMANN-Germany Herstellergarantie

INFORMATIONEN

Produktname	Future T150
Artikelnummer	1600-0145
EAN-Code	4013674100750
Zolltarifnummer	85131000000
Materialgruppe	02
Lieferumfang	Taschenlampe, 2 AA Alkaline Batterien, Lanyard

Produkt	156 × 25 × 25 mm / 99 g
Verpackung + Produkt	242 × 84 × 29 mm / 158 g
Verpackungseinheit	84 Stück (610 × 265 × 395 mm)

